



Gniazdo do zarobienia

SDOGH040VASFKPG



Aplikacja

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Konstrukcja   | bezsilikonowy; styki połączone                      |
| Aplikacja     | strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym |
| Bezsilikonowy | tak                                                 |

Dane elektryczne

|                                 |     |                     |
|---------------------------------|-----|---------------------|
| Napięcie zasilania              | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| Klasa ochrony                   |     | II                  |
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A] | 4; (...40 °C)       |

Warunki pracy

|                                                                |      |                             |
|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Temperatura otoczenia                                          | [°C] | -25...100                   |
| Temperatura składowania                                        | [°C] | -25...55                    |
| Wilgotność przechowywania                                      | [%]  | 10...100                    |
| Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Ochrona                                                        |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

Dane mechaniczne

|                           |     |                                 |
|---------------------------|-----|---------------------------------|
| Waga                      | [g] | 40,1                            |
| Odlewany materiał obudowy |     | PA 6.6                          |
| Materiał nakrętki         |     | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
| Materiał uszczelnienia    |     | EPDM                            |

Uwagi

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Sztuk w opakowaniu |  | 1 szt. |
|--------------------|--|--------|



## Gniazdo do zarobienia

SDOGH040VASFKPG

### Połączenie elektryczne


zaciski śrubowe: 0,25...1 mm<sup>2</sup>; Osłona przewodu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6, szary; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L);  
uszczelnienie: EPDM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm; Proszę wziąć pod uwagę maksymalną wartość dla łączonych części!



### Podłączenie



|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| BK | Kolory żył                       |
| BN | czarny                           |
| BU | brązowy                          |
| WH | niebieski                        |
|    | biały                            |
|    | Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2 |