

Broszura informacyjna

25 02 140

Szczypce tnące półokrągłe (szczypce radiowe)

DIN ISO 5745

- Idealne do precyzyjnego chwytania i cięcia
- Półokrągłe, długie i zwężające się szczęki
- Powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie
- Z ostrzami do cięcia drutu miękkiego, średnio twardego i twardego
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 61 HRC
- Proste szczęki
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



Nr art.	25 02 140
EAN	4003773023159
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	109 g
Wymiary	140 x 48 x 17 mm
Norma	DIN ISO 5745

Technische Attribute

Rodzaj	0
	Ø 2,5 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 1,6 mm
	8,0 mm
	2,5 mm
	2,0 mm
	42,0 mm
Szerokość główki	15 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112134

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych