


SKINTOP® MS-SC

SKINTOP® MS-SC, brass cable gland with low-resistance screen contact and highly conductive, flexible EMC contact, easy to assemble



Variation av godkännanden och certifikat



Temperaturbeständig



Störningssignaler



Robust



Optimal dragavlastning

Fördelar

Lämplig för kablar med och utan inre mantel

Även lämplig för att fortsätta kabelskärmen till en annan anslutning

Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd

Flexibel EMC-kontaktfjäder med hög konduktivitet för enkel installation av olika skärmdiametrar

Få installationsmoment, enkel att montera

Användningsområden

För optimal skärmning av kablar med fläta eller folie i EMC-applikationer

Automation

Telekommunikation

Mät- och styrteknik

Industrimaskiner och fabriksteknik

SKINTOP® MS-SC

Design

PG-anslutningsgånga enligt DIN 40430

Övrigt

Se SKINTOP® PG-tillbehör för lämpliga tillbehör

EMC-kontramutter, SKINDICHT® SM bör användas för att säkra optimal kontakt med målade, eloxerade eller pulverbelagda hus

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Observera:

Monteringsmått och
åtdragningsmoment
se T21

Material:

Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O-ring: NBR

Skyddsklass:

IP 68 - 10 bar

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SKINTOP® MS-SC

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Gångans längd, D (mm)
SKINTOP® MS-SC			
53112210	1460655	PG 9	6
53112220	1460656	PG 11	6
53112230	1460657	PG 13,5	6,5
53112240	1460658	PG 16	6,5
53112250	1460659	PG 21	7
53112260	1460660	PG 29	8
53112270	1460668	PG 36	15
SKINTOP® MS-SC XL			
53112310	1460670	PG 9	12
53112320	-	PG 11	12
53112330	-	PG 13,5	12
53112340	-	PG 16	12
53112350	-	PG 21	12
53112360	-	PG 29	15

Senaste uppdatering (08.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC

