

SKINDICHT® SNR

SKINDICHT® SNR, knikvrije mantels voor verbeterde bescherming tegen knikken



Voordelen

Alternatieve anti-knikhulzen

Toepassing

Anti-knikhulzen voor verhoogde anti-knikbescherming bij SKINDICHT® kabelwartels.

Opmerking

Minimale afname is één verpakkingseenheid

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000451

ETIM 5.0 Klassebeschrijving: kabelinvoer

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000451

ETIM 6.0 Class-Description: Kabel-insteekstomp

Geleverde kleur:

Zwart

Materiaal:

CR

Temperatuurbereik:

-20°C tot + 80°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**LAPP GROUP**

Productinformatie

SKINDICHT® SNR

Artikelnummer	PG-maat uitwendig/inwendig	Max. kabel Ø (mm)	Min. kabel Ø (mm)
SKINDICHT® SNR			
52001970	7/ 5.0	5	3,5
52001980	9/ 7.0	7	5,5
52001990	11/ 7.0	7	5,5
52002000	11/ 9.0	9	7,5
52002010	13.5/ 9.0	9	7,5
52002020	13.5/ 11.0	11	9
52002030	13.5/ 13.0	13	11
52002040	16/ 13.0	13	11,5
52002050	16/ 15.0	15	13
52002060	21/ 15.0	15	13,5
52002070	21/ 17.0	17	15
52002080	21/ 19.0	19	17
52002090	21/ 20.0	20	18
52002100	29/ 20.0	20	18
52002110	29/ 23.0	23	21
52002120	29/ 25.0	25	23
52002130	36/ 26.0	26	23
52002140	36/ 30.0	30	27
52002150	36/ 33.0	33	30
52002160	36/ 35.0	35	32
52002170	42/ 35.0	35	32
52002180	42/ 38.0	38	35
52002190	42/ 40.0	40	36
52002200	48/ 40.0	40	36
52002210	48/ 44.0	44	40

Laatste update (14.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16