



Symbol: TAM 090706 MC
Kod produktu: 5834002
Opis:
Uwagi:


Kod EAN: 6418074084590
:
Finland: 1606501

Zawiera: Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.


Przykładowe zdjęcie

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
mm:	95	65	60	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65
cale:	3.7	2.6	2.4	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07
Materials:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Material:	ABS			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Kolor podstawy:	RAL 7035			Klasa palności: UL 94 HB
Material śrub do pokrywy:	Poliamid			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Certyfikaty:
Kolor śrub do pokrywy:	Szary			
Material uszczelki:	Poliuretan			
Zakresy temperaturowe:				SGS Fimko
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 80 °C			
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C			
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 175 °F			
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F			

TEMPO 95X65X60




TAM



TEMPO MEMBRANE

Membrane for cables 8-16mm



Membrane for cables 8-16mm

