



Kabel zasilający

Model: **AK-PC-10A**



Kod produktu	AK-PC-10A
Typ produktu	Kabel zasilający
Seria	Pro
Napięcie wyjściowe	250 V
Wyjściowe natężenie prądu	10 A
Uziemienie	Tak
Długość przewodu	15 cm
Wtyczka #1	Wtyczka typu niemieckiego (Schuko) CEE 7/4
Wtyczka #2	IEC C14
Parametry prądowe	250V/10A
Materiał przewodu	CCA
Materiał izolacji	PVC
Średnica kabla	7 mm
Kolor produktu	Czarny
Wymiary produktu (L x W x H)	230 x 54 x 54 mm
Waga netto	146 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720134530
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Prześciówka pomiędzy występującym w zasilaczach UPS złączem **C14** a **standardowym gniazdem prądowym** typu schuko. Pozwala na podłączenie urządzeń wyposażonych w typowy wtyk zasilania, co jest szczególnie przydatne w przypadku zasilaczy awaryjnych wyposażonych wyłącznie w gniazda C14.

Adapter **Akyga® AK-PC-10A** o długości **15 cm**, przystosowany do obciążenia **250V 10A**.