



Qoltec Akumulator żelowy | 12V | 100Ah | GEL | 29.3kg

Kod produktu: 53080

Akumulator marki Qoltec Gel przeznaczony zarówno do pracy buforowej jak i cyklicznej. Produkt bezobsługowy, w pełni szczelny, może pracować w dowolnej pozycji i nie wymaga wymiany elektrolitu. Maksymalna niezawodność i bardzo niskie samorozładowanie. Obudowa akumulatora została wykonana z tworzywa ABS, natomiast ogniwa z miedzi.

PEŁNA GWARANCJA NIEZAWODNOŚCI



Akumulator żelowy marki Qoltec wykonany w oparciu o technologię VRLA. Działa bez względu na to w jakiej pozycji go zamontowałeś. Cechuje go duża odporność na przechylenia i wstrząsy. Co więcej, ryzyko wycieku elektrolitu nie istnieje. Nasz akumulator może pracować w dowolnej pozycji.

Obudowa wykonana z tworzywa ABS, ogniwa z miedzi.

Chcesz, aby Twój sprzęt pracował na pełnych obrotach bez ograniczeń – teraz masz pewność, że otrzyma potrzebną do działania dawkę energii.

BEZPIECZNA I STABILNA PRACA

Kupując nasz akumulator masz pewność, że jest:

- całkowicie bezobsługowy, brak konieczności uzupełniania elektrolitu,
- odporny na wstrząsy,
- odporny na pracę w niskiej i wysokiej temperaturze,
- możliwość pracy w dowolnej pozycji, brak konieczności ustawienia w pozycji poziomej,
- w przypadku braku możliwości szybkiego doładowania, dużym plusem produktu jest odporność na głębokie rozładowanie,
- bezpieczny, brak ryzyka wycieku elektrolitu,
- wysoka jakość wykonania,
- obudowa wykonana z ABS, ogniwa z miedzi,
- przewidywana żywotność akumulatora podczas pracy buforowej to 12 lat,

SZEROKIE ZASTOSOWANIE

Akumulator przeznaczony zarówno do pracy buforowej jak i cyklicznej:



Zastosowanie buforowe, jako zasilanie awaryjne: zasilacze awaryjne UPS, centrale alarmowe, UPS do C.O., systemy alarmowe, oświetlenie awaryjne, aparatura medyczna



Zastosowania cykliczne, jako samodzielne źródło energii: jachty, łodzie, kampery, przyczepy kempingowe, duże zabawki, instalacje solarne i energia odnawialna,



ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy ci na jakości kupowanego produktu, dlatego **nasze projekty i rozwiązania nastawione są na spełnienie Twoich oczekiwań**. Każdy oferowany przez nas akumulator objęty jest gwarancją przez 24 miesiące od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	VRLA
Pojemność	100Ah
Napięcie	12V
Maksymalny prąd ładowania	30A
Ładowanie buforowe	13.50-13.80V
Ładowanie cykliczne	14.40-14.70V
Samorozładowanie przy temp. 25 C	Maksymalna niezawodność i bardzo niskie samorozładowanie. Po 3 miesiącach przechowywania zachowuje : 91% Po 6 miesiącach przechowywania zachowuje : 82% Po 12 miesiącach przechowywania zachowuje : 65%
Złącza	Złącze śrubowe M8 T16
Polaryzacja	L+
Żywotność	12 lat (przy pracy buforowej w temperaturze 20 C)
Zastosowanie	Zasilanie awaryjne (UPS, zasilanie awaryjne piecy do CO), Instalacje fotowoltaiczne, Zasilanie pojazdów i urządzeń elektrycznych np. wózki widłowe, wózki golfowe, quady, motorówki, wózki widłowe, skutery, Oświetlenie awaryjne, Kontrola dostępu, systemy alarmowe, Aparatura medyczna.
Zakres temperatur	Rozładowanie : -15 C ~ 50 C Ładowanie: -10 C ~ 50 C Przechowywanie/składowanie : -20 C~ 50 C
Temperatura robocza	25 C 3 C
Informacje dodatkowe	Szeroki zakres temperatur pracy, odporność na niskie temperatury, nie wymaga konserwacji, bezobsługowy
Wymiary (G/D x Sz x W)	170 x 330 x 215 mm
Zawartość opakowania	1 x Akumulator żelowy VRLA 100Ah
Głębokość / Długość opakowania [mm]	185
Szerokość opakowania [mm]	340
Wysokość opakowania [mm]	290
Waga netto [kg]	29.3
Waga brutto [kg]	29.8
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878530802