



Skrzynki rozdzielcze

AK 56



AK 56

Skrzynki rozdzielcze


KONFIGUROWALNY

315 x 750 x 155 mm

Numer artykułu: 73345601

Skrzynka rozdzielcza - jakość przemysłowa -, 4-rzędowa, 56 modułów, rozstaw szyn 150 mm, zintegrowane elementy wentylacyjne do redukcji tworzenia się skroplin, bezśrubowa szyna zaciskowa PE/N z 6 przykręcanymi punktami zaciskowymi, 2,5 - 16 mm², wpusty z elastyczną górną częścią, Zaślepka zakrywająca i pasek do podpisywania, z dodatkowym podwójnym wpustem membranowym i innymi akcesoriami

bezśrubowa szyna zaciskowa PE/N z 6 przykręcanymi punktami zaciskowymi 2,5 - 16 mm², 21 / 2 x 14
bezśrubowymi punktami zaciskowymi 1,5 mm-4 mm²



Dane techniczne

Środki

Szerokość:	315 mm
Długość:	750 mm
Wysokość:	155 mm
Wysokość wnętrza:	95 mm
Szerokość wnętrza:	295 mm
Długość wewnętrzna:	730 mm

Material:

Skrzynka:	Poliwęglan
Pokrywa:	Poliwęglan
Uszczelka:	Poliuretan
Śruba do pokrywy:	poliamid 6,

Certyfikaty



Akcesoria

AK3 KBL - Osłona kabli ze schowkiem na dokumenty

AK3 TW - Przegroda

AK3 NS35-14 - Szyna znormalizowana

AK3 NS35-275 - Szyna znormalizowana

AK3 ABL-ES - Nakładki do mocowania zewnętrznego

AK3 STD - Gniazdo montażowe Schuko

AK3 KS M50 - Łączona dławница skręcana

AK AS - Zaślepka zakrywająca

AK AS-v - Zaślepka zakrywająca



Skrzynki rozdzielcze

AK 56

	wzmocniony włóknem szklanym
Materiał:	Poliwęglan
Okienko uchylne:	poliwęglan, przezroczysty
Inne atrybuty	
Rodzaj ochrony:	IP65 – wg EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Wytrzymałość udarowa:	IK08
Do łączenia szeregowego:	Tak
Nie zawiera metali ciężkich:	Tak
bez PCW:	Tak
nie zawiera silikonu:	Tak
Temperatura otoczenia (minimalna):	-35 °C
Temperatura otoczenia (maksymalna):	80 °C
Temperatura otoczenia (24 godziny):	60 °C
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 25°C (przez krótki czas):	90%
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 40°C:	50%
Kolor:	szary
Znamionowe napięcie izolacji AC:	1000 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1500 V
możliwość plombowania:	Tak
Zachowanie funkcji:	Bez
Ilość modułów:	56
Wersja EMV:	Nie
z zamkiem:	Nie
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1.2 N m

AK SGA-1 - Kompletny zamek

AK SGA-2 - Kompletny zamek

KLS N 35 - Listwa zaciskowa

KLS PE 35 - Listwa zaciskowa

KST M25-33 - Łącznik

AK N-SL - Szyna zaciskowa