



HelaGuard skyddsslangar i plast

HG-DC dubbel slitsad skyddsslang


Kontrollpaneler, maskinbyggnation, fabriksbyggnader och överallt där eftermontage är ett krav.

Egenskaper och fördelar

- Kan öppnas och stängas om och om igen
- Kablar kan införas i sidled
- Nötningsresistent
- Fri från halogen, svavel och fosfor
- Självsläckande enligt IEC 61386
- Färg: svart (UV-resistent)



HelaGuard PA6 dubbel slitsad skyddsslang, perfekt för retroaktiv anpassning.



HelaGuard plastslang

MATERIAL	Polyamid 6 (PA6)
Temp. område	-40 °C till +120 °C
Brännbarhetsklass	UL94 V2



TYP	Nom Ø	NW Ø	Ytter Ø (OD)	Inre Ø (ID)	Min. böjradie (R)	Slangvikt	Rullängd	Färg	E-nr	Art nr.
HG-DC11	11	8,5	11,5	6,2	45	23 g/m	50 m	Svart (BK)	14 126 08	166-11800
HG-DC13	13	10	13,0	7,9	55	37 g/m	50 m	Svart (BK)	14 126 09	166-11801
HG-DC16	16	12	15,8	10,3	60	41 g/m	50 m	Svart (BK)	14 126 10	166-11802
HG-DC21	21	17	21,2	13,9	90	63 g/m	50 m	Svart (BK)	14 126 11	166-11803
HG-DC28	28	23	28,5	20,5	105	94 g/m	50 m	Svart (BK)	14 126 12	166-11804
HG-DC34	34	29	34,5	26,6	150	118 g/m	25 m	Svart (BK)	14 126 13	166-11805
HG-DC42	42	36	42,5	34,8	170	193 g/m	25 m	Svart (BK)	14 126 14	166-11806
HG-DC54	54	48	54,5	45,3	170	263 g/m	25 m	Svart (BK)	14 126 15	166-11807

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Andra rullängder finns på begäran. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.