

ALLED 50W Naświetlacz LED, 3700lm, IP65, 4000K, Alu+Glass

Marka: **Virone** | Symbol: **FL-3** | Ean: **5908254804731**

ViRONE

OPIS PRODUKTU

Naświetlacz przeznaczony do stosowania w gospodarstwach domowych oraz do użytku wewnątrz (garaże, hale), jak i na zewnątrz pomieszczeń jako oświetlenie parkingowe, ogrodowe, posesji, fasad, reklam, itp. Źródłem światła są diody LED SMD. Wysoki stopień szczelności IP65 zapewnia odporność na zakurzenie, zapylenie i kontakt z wodą.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Strumień świetlny:	3700 lm
Moc:	50 W
Źródło światła:	LED SMD
Temperatura barwowa:	4000
Stopień ochrony (IP):	65
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Kolor:	czarny
Panel solarny:	Nie
Wymiary - głębokość:	150 mm
Wymiary - szerokość:	178 mm
Wymiary - wysokość:	35 mm
Współczynnik oddawania barw CRI:	>80



