

Plateau abrasif à lamelles 125 mm P 80, N-CZr (623197000)

Référence 623197000

EAN 4007430087768



Photo semblable

- Convient au ponçage grossier et intermédiaire de tous les métaux, acier inoxydable, acier, fonte de fer et tôle d'acier
- Qualité Novoflex : entrée de gamme performante
- Performance abrasive élevée et régulière
- Ponçage à froid
- Résultat de ponçage uniforme ; ponçage confortable avec très peu de vibrations
- Convient particulièrement au travail des aciers inoxydables
- Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
- Modèle en biais : angle d'attaque 7-9°

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Diamètre x alésage	125 x 22.23 mm
Granulométrie	P 80
Modèle	biais
Vitesse de rotation max.	12200 /min
Unité de vente / unité d'emballage	1 / 10