

7294HM

Trzewiki bezpieczne skórzane, wodoodporne, z podeszwą z poliuretanu z gumowym urzeźbieniem VIBRAM®, z wstawką odporną na przetarcia w części

CE

EN ISO
20345
2011

S3 HRO
HI SRC



Lekkość

Skórzany, wodoodporny, z wzmocnieniem noska z poliuretanu i wstawką odporną na przetarcia w części piętowej

Komfort

Międzypodeszwa z pianki poliuretanowej o niskim ciężarze właściwym i gumowe urzeźbienie VIBRAM® "Ranger", podeszwa zewnętrzna odporna na kontakt z gorącym podłożem (HRO), zapewniając wyjątkowe właściwości

Design

Z włókna szklanego, wytrzymujący uderzenie do 200J

Trwałość

Wykonana z włókna kompozytowego pokrywanego warstwą utwardzającej ceramiki

Bezpieczeństwo

Czarna tkanina związana z PE i EVA, materiał, który się nie odkształca i odzyskuje początkowy kształt po wyjęciu stopy z buta. Perforacja zapewnia lepszą oddychalność, a wstawka ABS o różnej gęstości w części piętowej - lepszą amortyzację uderzeń o podłoże.

Waga

780

EU: 39-48 UK: 6-13

	art.	EU	UK	mm
072940639	7294HM 39	39	6	263
072940640	7294HM 40	40	6,5	270
072940641	7294HM 41	41	7	276
072940642	7294HM 42	42	8	283
072940643	7294HM 43	43	9	289
072940644	7294HM 44	44	10	296
072940645	7294HM 45	45	10,5	302
072940646	7294HM 46	46	11	309
072940647	7294HM 47	47	12	315
072940648	7294HM 48	48	13	322

7294HM

Trzewiki bezpieczne skórzane, wodoodporne, z podeszwą z poliuretanu z gumowym urzeźbieniem VIBRAM®, z wstawką odporną na przetarcia w części piętowej i wzmocnieniem noska z poliuretanu

