




Przewód audio-video

Model: **AK-HD-100L**



Kod produktu	AK-HD-100L
Typ produktu	Przewód audio-video
Seria	HDMI
Częstotliwość przetwarzania	4K@120Hz, 8K@60Hz
Funkcja CEC	Tak
Kierunkowość	Jednokierunkowy
Długość przewodu	10 m
Wtyczka #1	Złącze męskie HDMI
Wtyczka #2	Złącze męskie HDMI
Wersja	HDMI 2.1
Platerowane wtyczki	Pozłacane
Materiał przewodu	Światłowód (AOC)
Kolor produktu	Czarny
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	140 x 130 x 45 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	160 x 250 x 47 mm
Waga netto	301 g
Waga brutto	325 g
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720138057
Gwarancja	24 miesiące
Przepustowość	48 Gbit/s



Opis

Aktywny kabel światłowodowy HDMI Akyga® AK-HD-100L to doskonały wybór dla osób ceniących sobie wysoką jakość obrazu i dźwięku, szczególnie podczas połączenia urządzeń znajdujących się w dużej odległości od siebie. Dzięki wykorzystaniu światłowodów do przesyłania sygnału, kabel ten zapewnia nie tylko doskonałą jakość sygnału, ale także jest bardziej **odporny na zakłócenia** elektromagnetyczne i interferencje.

Dodatkowo, dzięki kompatybilności z technologią **eARC** i **Dolby Vision**, kabel AK-HD-100L dostarcza niesamowite wrażenia z oglądania filmów i innych treści wideo, zapewniając wyświetlanie obrazów z rozszerzoną paletą barw i większą głębią kolorów, a także transmisję dźwięku bez straty jakości i kompresji.

Warto również podkreślić, że kabel ten jest zgodny ze standardem **HDMI ver. 2.1**, co gwarantuje dużą przepustowość sygnału, a także częstotliwość przetwarzania wynoszącą **120 Hz dla 4k** i **60 Hz dla 8k**. Dzięki temu kabel AK-HD-100L zapewnia płynność i wysoką jakość obrazu, co sprawia, że jest idealnym wyborem do połączenia urządzeń HDTV, takich jak telewizory czy projektory, z laptopami czy innymi urządzeniami multimedialnymi.