


SILVYN® BRAID PA6

SILVYN® BRAID PA6 为保护电缆不受磨损的编织套管

产品信息

简单快速地捆扎电缆



耐UV



耐温



可靠性



轻量



大夹紧范围

优势

无需热切割工具即可切割

在不磨损软管末端的条件下切割成所需长度

耐磨保护

简单快速地捆扎电缆

防尘

应用范围

简易电缆防护

附加绝缘

电缆电线的捆扎和引导

低度咬噬防护

SILVYN® BRAID PA6

产品特性

耐磨
柔软
可低温切割

产品结构

聚酰胺 6.6, 无卤

技术参数

分类 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001182 ETIM 5.0 类别描述: 编织软管
分类 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001182 ETIM 6.0 Class-Description: Braided hose
按客户需求提供:	大长度卷绕 可提供更多尺寸
注意:	无卤, 无镉 防火特性符合 UL94 V-2 标准
发货颜色:	黑色, RAL 9005, 抗紫外线
材料:	聚酰胺 6.6, 无卤
温度范围:	-55° C 至 +125° C

备注

照片和图像不能缩放, 也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



SILVYN® BRAID PA6

物料编号	标称尺寸	夹紧范围，单位 mm	颜色
SILVYN® BRAID PA6			
61721260	6	4 - 10	黑色
61721261	12	10 - 14	黑色
61721262	16	14 - 24	黑色
61721263	20	18 - 26	黑色
61721264	30	26 - 34	黑色
61721265	40	32 - 42	黑色