

Broszura informacyjna

38 25 200

- Duża wytrzymałość końcówek szczypiec na zginanie
- Półokrągłe szczęki wygięte pod kątem 40°
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Szczypce dla mechaników

DIN ISO 5745



Nr art.	38 25 200
EAN	4003773043669
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	209 g
Wymiary	200 x 52 x 19 mm
Norma	DIN ISO 5745

Technische Attribute

Rodzaj	2
	9,5
	3,0 mm
	2,5 mm
	73,0 mm
Szerokość główki	17,5 mm
	40

eCl@ss 5.1.4	21040301
profiel@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112104

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych