

Biurkowy 4-portowy hub USB 5 Gbps

Opis

Ten hub firmy Delock można instalować istniejącym wycięciu w biurku o średnicy 60 mm lub 80 mm w celu przeprowadzenia przewodów do monitora, klawiatury i myszy. Jednocześnie hub ten oferuje cztery żeńskie porty USB Typu-A. Transfer danych oraz zasilanie są gwarantowane poprzez jeden męski port USB 5 Gbps Typu-A oraz jeden męski port USB 2.0 Typu-A. Odległość pomiędzy wolnymi złączami może wynosić maksymalnie 20 cm, ponieważ dwa przewody są ze sobą połączone.



Numer artykułu 62868

EAN: 4043619628681

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - górną:
 - 4 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
 - dół:
 - 1 x USB 5 Gbps Typ-A męski
 - 1 x USB 2.0 Typ-A męski (zasilanie)
- Chipset: VL813
- Szybkość transmisji danych do 5 Gbps
- Średnica montażu: 60 mm / 80 mm
- Głębokość montażu: 35 mm
- Długość kabla: ok. 95 cm
- Plug & Play

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 2.6 lub nowszy
- Mac OS 10.9 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC albo Notebook z dwa wolne porty USB Typ-A lub
- Wycięcie w biurku o średnicy 60 mm lub 80 mm

Zawartość opakowania

- Biurkowy hub
- Pierścień o średnicy 60 mm
- Pierścień o średnicy 80 mm
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Obsługiwany system operacyjny:	Linux Kernel 2.6 lub nowszy Mac OS 10.12.1 Mac OS 10.9 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interfejs

Góra:	4 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
Dół:	1 x USB 5 Gbps Typ-A męski 1 x USB 2.0 Typ-A męski (zasilanie)

Właściwości techniczne

Chipset:	VIA VL813
Szybkość transmisji danych:	5 Gbps

Właściwości fizyczne

Długość kabla:	95 cm
Głębokość:	35 mm
Średnica:	80 mm 60 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

