



Raccordi con filetto maschio

- HG-S Raccordo diritto, IP66

Diritto con filetto maschio.

Caratteristiche del prodotto

- Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido
- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi ed olii
- Senza alogeni, solfati e fosfati
- Filetto metrico con controdado




HelaGuard HG-S Raccordo diritto, IP66.

MATERIALE	Poliammide 6.6 (PA66)
Temp. di esercizio	da -50°C a +135°C
Resistenza al fuoco	UL94 V2
Certificazioni	UL-Recognized

HF ✓

RoHS ✓



Raccordo HelaGuard diritto con filetto maschio

Raccordi con filetto UNEF e NPT disponibili a richiesta. Contattaci!


ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Esagono Corpo (A/F1)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
HG10-S-M12	10	M12	7,5	19	33	19	9	10 pz	Nero (BK)	166-21000
HG10-S-M16	10	M16	9,5	19	35	19	11	10 pz	Nero (BK)	166-21020
HG10-S-PG7	10	PG7	7,5	19	33	19	9	10 pz	Nero (BK)	166-21010
HG10-S-PG9	10	PG9	9,5	19	35	19	11	10 pz	Nero (BK)	166-21031
HG11-S-M12	11	M12	7,5	19	33	19	9	10 pz	Nero (BK)	166-21021
HG11-S-PG7	11	PG7	7,5	19	33	19	9	10 pz	Nero (BK)	166-21032
HG13-S-M12	13	M12	7,5	24	35	23	9	10 pz	Nero (BK)	166-21022
HG13-S-M16	13	M16	11,0	24	37	23	11	10 pz	Nero (BK)	166-21001
HG13-S-M20	13	M20	12,5	24	40	23	14	10 pz	Nero (BK)	166-21023
HG13-S-PG7	13	PG7	7,5	24	35	23	9	10 pz	Nero (BK)	166-21033
HG13-S-PG9	13	PG9	11,0	24	37	23	11	10 pz	Nero (BK)	166-21011
HG13-S-PG11	13	PG11	12,5	24	36	23	10	10 pz	Nero (BK)	166-21034
HG16-S-M16	16	M16	11,0	29	41	28	11	10 pz	Nero (BK)	166-21002
HG16-S-M20	16	M20	14,5	29	34	28	14	10 pz	Nero (BK)	166-21003

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.




Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni.



Raccordi con filetto maschio

- HG-S Raccordo diritto, IP66



Raccordo HelaGuard diritto con filetto maschio

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Esagono Corpo (A/F1)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
HG16-S-PG9	16	PG9	11,0	29	41	28	11	10 pz	Nero (BK)	166-21035
HG16-S-PG11	16	PG11	14,5	29	40	28	10	10 pz	Nero (BK)	166-21012
HG16-S-PG13	16	PG13,5	14,5	29	40	28	10	10 pz	Nero (BK)	166-21013
HG16-S-PG16	16	PG16	14,5	29	41	28	11	10 pz	Nero (BK)	166-21036
HG20-S-M20	20	M20	14,5	32	44	30	14	10 pz	Nero (BK)	166-21025
HG21-S-M20	21	M20	14,5	32	44	30	14	10 pz	Nero (BK)	166-21004
HG21-S-PG13	21	PG13,5	16,5	32	40	30	10	10 pz	Nero (BK)	166-21039
HG21-S-PG16	21	PG16	18,0	32	41	30	11	10 pz	Nero (BK)	166-21014
HG21-S-PG21	21	PG21	20,5	32	42	30	12	10 pz	Nero (BK)	166-21040
HG25-S-M25	25	M25	19,5	39	49	37	15	10 pz	Nero (BK)	166-21026
HG28-S-M25	28	M25	19,5	44	49	42	15	10 pz	Nero (BK)	166-21005
HG28-S-M32	28	M32	26,5	44	50	42	16	10 pz	Nero (BK)	166-21027
HG28-S-PG21	28	PG21	22,5	44	46	42	12	10 pz	Nero (BK)	166-21015
HG28-S-PG29	28	PG29	27,5	44	46	42	12	10 pz	Nero (BK)	166-21041
HG34-S-M32	34	M32	26,5	51	53	49	16	10 pz	Nero (BK)	166-21006
HG34-S-M40	34	M40	32,5	51	53	49	16	10 pz	Nero (BK)	166-21028
HG34-S-PG29	34	PG29	30,5	51	49	49	12	10 pz	Nero (BK)	166-21016
HG42-S-M40	42	M40	32,5	63	60	60	16	2 pz	Nero (BK)	166-21007
HG42-S-M50	42	M50	40,5	63	60	60	16	2 pz	Nero (BK)	166-21029
HG42-S-PG36	42	PG36	40,0	63	56	60	12	2 pz	Nero (BK)	166-21017
HG54-S-M50	54	M50	42,0	76	65	73	16	2 pz	Nero (BK)	166-21008
HG54-S-M63	54	M63	53,0	76	65	73	16	2 pz	Nero (BK)	166-21030
HG54-S-PG42	54	PG42	47,0	76	61	73	12	2 pz	Nero (BK)	166-21042
HG54-S-PG48	54	PG48	52,0	76	61	73	12	2 pz	Nero (BK)	166-21018
HG67-S-M63	67	M63	56,0	90	70	87	16	1 pz	Nero (BK)	166-21009
HG67-S-PG48	67	PG48	52,0	90	66	87	12	1 pz	Nero (BK)	166-21019

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni.