

Disco abrasivo de láminas 125 mm P 80, N-CZr (623197000)

Nº de pedido 623197000

EAN 4007430087768



Ilustración representativa

- Adecuado para el rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Calidad "Novoflex": potente clase de entrada
- Potencia abrasiva uniformemente alta
- Rectificado refrigerado
- Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
- Especialmente adecuado para el tratamiento de Inox
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
- Versión biselada: ángulo de ajuste 7-9°

Valores técnicos

Valores característicos

Diámetro x perforación	125 x 22.23 mm
Granulación	P 80
Modelo	inclinado
Nº revoluciones máx.	12200 /min
Unidad de venta/unidad de embalaje	1 / 10