


SKINDICHT® MA-PG/M

SKINDICHT® MA-PG/M, adaptér z poniklované mosazi s PG závitem, přechodový kus z vnějšího závitu PG na vnitřní metrický závit



Výhody

Přechodový kus z vnějšího závitu PG na vnitřní metrický závit

Oblasti použití

Pouzdra
Průmyslové konektory
Stroje

Konstrukce

PG připojovací závit

Konstrukce

Form A: knurl
Form B: smooth

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Materiál:

Poniklovaná mosaz

Teplotní rozsah:

-60 °C až +200 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SKINDICHT® MA-PG/M**

Číslo výrobku	Konstrukce	Vhodná pro SKINTOP PG	Vnitřní závit M2
SKINDICHT® MA-PG/M			
52104490	B	7	12 x 1.5
52104491	B	9	16 x 1.5
52104492	A	11	16 x 1.5
52104493	B	11	20 x 1.5
52104494	B	13,5	20 x 1.5
52104495	A	16	20 x 1.5
52104496	B	16	25 x 1.5
52104497	A	21	20 x 1.5
52104498	A	21	25 x 1.5
52104499	B	21	32 x 1.5
52104500	A	29	25 x 1.5
52104501	A	29	32 x 1.5
52104502	B	29	40 x 1.5
52104503	A	36	40 x 1.5

Poslední změny (05.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16