



Krimpous 3:1 flexibel en transparant

TF34

Beschermst markeringen op bekabeling, omkrompen componenten zijn beschermd en kunnen toch worden geïnspecteerd.


Hoofdkenmerken

- uit polyolefine vervaardigde, transparante en zeer flexibele krimpous
- uitstekende bescherming van markeringen
- slechts enkele maten voor een breed toepassingsgebied, reduceert voorraadposities
- halogeenvrij



De transparante krimpous TF34 is ideaal ter bescherming van markeringen.

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Krimpverhouding	3:1
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +135 °C
Minimale krimptemperatuur	+110 °C
Lengtekrimp	-5 % max.
Diëlektrische sterkte	46 kV / mm
Brandbaarheid	niet vlamvertragend



Krimpous 3:1



TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
TF34-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	30 m	transparant (CL)	30-33	333-30153
TF34-3/1	3,0	1,0	0,50	30 m	transparant (CL)	30-33	333-30303
TF34-6/2	6,0	2,0	0,70	30 m	transparant (CL)	30-33	333-30603
TF34-9/3	9,0	3,0	0,80	30 m	transparant (CL)	30-33	333-30903
TF34-12/4	12,0	4,0	0,85	30 m	transparant (CL)	30-33	333-31203
TF34-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	transparant (CL)	30-32	333-31803
TF34-24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	transparant (CL)	30-32	333-32403
TF34-40/13	40,0	13,0	1,25	30 m	transparant (CL)	30-32	333-34003

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.