



TOMA DE CONEXIONES

i 16-L



i 16-L

Toma de conexiones

130 x 85 x 37 mm

Número de artículo: 33391601

Caja de derivación según DIN EN 60670 (VDE 0606), 16 entradas, 3 entradas al suelo, completo con punzón y tapones, con puntos de sujeción exteriores

gris, sin borna, para bornes individuales aprobados por VDE



Datos técnicos

Dimensiones

Anchura:	130 mm
longitud:	85 mm
Altura:	37 mm

Material:

Cajas:	Polietileno
Tapa:	Polipropileno
Material:	Polipropileno

Certificados



Accesorios

VST RR - Tapones

HandyGrip VG 20 - Regleta de borna

HandyGrip VG 21 - Regleta de borna

HandyGrip VG 21 w - Regleta de borna

HandyQuick SQ 32 - Borna de enchufe

HandyQuick SQ 52 - Borna de enchufe



TOMA DE CONEXIONES

i 16-L

Otras propiedades

Color:	gris
Sección transversal del conductor:	2,5 mm²
alineable:	No
Tensión aislante de medición CA:	400 V
Seguridad contra explosión:	Sin
Mantenimiento de la función:	Sin
precintable:	No
Libre de metales pesados:	Si
sin PVC:	Si
Sin silicona:	Si
Clase de protección:	IP55 - según EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Temp. ambiente (mínima):	-25 °C
Temp. ambiente (máxima):	40 °C
Temp. ambiente (24 horas):	35 °C
Humedad rel. máx. del aire a 25 °C (breve):	95%
Humedad rel. máx. del aire a 40 °C:	50%
Resistencia a la intemperie:	No