



Vormstuk voor 2-voudige aftakking, breakout boot


Helashrink serie 200, in line, laagspanning

Hoofdkenmerken

- snel en eenvoudig te monteren isolatie voor kabelsplitsing, waar kabel splitst in individuele aders
- lijmlaag om mechanische spanning in de kabelboom te reduceren



a: Niet-gekrompen toestand (bij uitlevering)



b: Volledig gekrompen (na verwarmen)



223-2 voor krimp / na vrije krimp.

TYPE	ØH min a	ØH max b	ØJ min a	ØJ max b	P ± 10 %	R ± 10 %	HW ± 20 %	JW ± 20 %	S nom	Artikelnr.
216-3-B8W	21,0	9,4	9,0	2,8	76,5	20,0	1,6	1,6	14,0	402-16039
223-2-B8W	33,0	9,4	17,5	4,1	94,0	30,0	1,5	1,2	20,0	402-23058
218-2-B8W	49,0	22,9	20,0	7,6	119,0	34,0	3,2	3,2	30,0	402-18051

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Vormstuk voor 4-voudige aftakking, breakout boot


Helashrink serie 400, in line, laagspanning

Hoofdkenmerken

- snel en eenvoudig te monteren isolatie voor kabelsplitsing, waar kabel splitst in individuele aders
- vervaardigd uit stevig, cross-linked polyolefine
- lijmlaag om mechanische spanning in de kabelboom te reduceren



a: Niet-gekrompen toestand (bij uitlevering)



b: Volledig gekrompen (na verwarmen)



400-serie voor krimp / na vrije krimp.

TYPE	ØH min a	ØH max b	ØJ min a	ØJ max b	P ± 10 %	R ± 10 %	HW ± 20 %	JW ± 20 %	S nom	Artikelnr.
442-1-B8WM250	28,0	9,0	9,0	1,8	78,0	17,0	2,7	2,0	20,0	404-42009
408-2-B8W2	35,0	12,0	15,0	3,0	95,0	24,0	2,5	2,0	22,0	404-08022
418-4-B8W2	60,0	22,9	30,0	6,4	202,0	38,1	4,1	3,3	38,1	404-18020

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.