

Lamelový brúsny tanier 125 mm P 80, N-ZK (623197000)

Obj. číslo 623197000
EAN 4007430087768



Ilustračné zobrazenie

- Vhodný pre hrubé výbrusy a medzi výbrusy v celej oblasti kovoobrábania, nereze, oceli, zliatinách a oceľových plechoch
- Kvalita Novoflex: výkonná základná trieda
- Rovnomerne vysoký brúsny výkon
- Chladené brúsenie
- Rovnomerný obraz výbrusu, pohodlné brúsenie s veľmi nízkymi vibráciami
- Veľmi vhodné na opracovanie nehrdzavejúcich ocelí
- Najvyššia pracovná rýchlosť 80 m/s
- Šikmé prevedenie: uhol nastavenia 7-9°

Technické údaje

Parametre

Priemer x vrtanie	125 x 22.23 mm
Zrnitosť	P 80
Prevedenie	šikmo
Max. počet otáčok	12200 /min
Predajná jednotka / Jednotka balenia	1 / 10