

EURONORD ALN 060605



Przykładowe zdjęcie

Symbol:	ALN 060605
Kod produktu:	7811060
Opis:	Obudowa
Uwagi:	Aluminiowa

Kod EAN:	6418074016034
:	
Finland:	3413045
Electric numer	8212045619
Dania:	
Electric numer	2536305
Szwecja:	

Zawiera: Podstawa ze srubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	66	60	46	MIV 5	Szyna DIN 35
cale:	2.6	2.4	1.8	MR 75003	Śruba do tulei gwintowanej M3
				MRS 28540	Uchwyty do wieszania obudów
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Material:	Aluminium			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67/IP68	
Kolor podstawy:	RAL 7001			Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Material srub do pokryw:	Stal nierdzewna			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
Kolor pokryw:	RAL 7001				
Material uszczelki:	Poliuretan			Certyfikaty:	
				SGS Fimko	
Zakresy temperaturowe:					
Temp °C (krótkotrwanie):	-50 ... 140 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-50 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwanie):	-60 ... 285 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-60 ... 175 °F				
Akcesoria:					
TRM 0507	Szyna DIN 15				

ALU 66x60x46

