


SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, presetupă din poliamidă cu rezistență crescută la uleiuri, cu domeniu de sigilare extins, protejată la vibrații, pentru platforme maritime

Informații

Acum cu grad de protecție IP69! Provenit pentru a rezista celor mai exigente proceduri de curățare a mașinilor industriale cu aparate de curățat cu presiune ridicată și apă caldă!



Certificări multiple



Rezistent la temperatură



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Timpul de asamblare



Protecție maximă la vibrații



Gamă mare de strângere



Rezistență chimică bună

SKINTOP® ST-M

Beneficii

Rezistență mare la uleiuri, pentru o siguranță maximă
Protecție permanentă la vibrații
Gamă de strângere mare, variabilă
Formă de strângere optimă
Diferite accesorii (ex. multiple inserturi de sigilare)

Domeniul de utilizare

Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduși în carcase, cu cerințe de spațiu minime
Fabricarea de mașini și echipamente
Fotovoltaic
Tehnologii pentru automatizări
Platforme off-shore, echipamente pentru nave

Normă de referință / aprobări

UL File Nr. E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423
Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

Vezi accesorii SKINTOP® metric pentru produse compatibile
Se folosesc piulițele SKINTOP® GMP-GL-M
SKINTOP® ST(R) M ISO - cu filet metric mai lung
SKINTOP® ST(R) M ISO - versiunea cu filet metric mai lung nu are aprobare DNV

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub
Atenție:	Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21 De la mărimea M 40 x 1,5 până la M 63 x 1,5 cu O-ring
Culoare:	Gri argintiu (RAL 7001) Gri deschis (RAL 7035) Negru (RAL 9005) rezistent UV
Material:	Corp: poliamidă Element de etanșare: CR
Teste:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Clasa de protecție:	IP 68 - 5 bar IP 69
Gama de temperatură:	Static: între -40 °C și +100 °C Dinamic: -20 °C ÷ +100 °C

SKINTOP® ST-M**Observație**

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINTOP® ST-M**

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Domeniu de prindere ØF (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C (mm)	Lungimea filetului, D (mm)
SKINTOP® ST-M gri argintiu					
53111000	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8
53111010	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8
53111020	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9
53111030	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10
53111040	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10
53111050	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10
53111060	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12
53111070	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12
SKINTOP® ST-M negru					
53111200	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8
53111210	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8
53111220	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9
53111230	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10
53111240	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10
53111250	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10
53111260	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12
53111270	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12
SKINTOP® ST-M gri deschis					
53111400	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8
53111410	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8
53111420	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9
53111430	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10
53111440	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10
53111450	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10
53111460	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12
53111470	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12
SKINTOP® ST M ISO gri argintiu (cu filet lung)					
53017010	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12
53017030	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13
53017040	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13
SKINTOP® ST M ISO negru (cu filet lung)					
53010000	M 12 x 1,5 ISO	3,5 - 7	15	36.7	15
53017210	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12

Ultima actualizare (12.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16



SKINTOP® ST-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Domeniu de prindere ØF (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C (mm)	Lungimea filetului, D (mm)
53017230	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13
53017240	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13

Ultima actualizare (12.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST-M

