




Przewód komunikacyjny

Model: **AK-CO-02**



Kod produktu	AK-CO-02
Typ produktu	Przewód komunikacyjny
Kierunkowość	USB -> RS-232
Długość przewodu	1 m
Wtyczka #1	Złącze męskie RS-232
Wtyczka #2	Złącze męskie USB typu A
Filtr ferrytowy	Tak
Materiał izolacji	PVC
Średnica kabla	7 mm
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Biały
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	160 x 153 x 26 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	260 x 180 x 28 mm
Waga netto	124.6 g
Waga brutto	136.1 g
Kod EAN	5901720132079
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Konwerter Akyga® AK-CO-02 pozwala na podłączenie do laptopa bądź komputera urządzeń komunikujących się przez **standard RS-232** przy użyciu **złącza USB**. Taka konwersja przydaje się zazwyczaj w nowszych laptopach nieposiadających portu RS-232. Ten standard najczęściej wykorzystuje się **w drukarkach, kasach fiskalnych, miernikach elektronicznych oraz interfejsach diagnostycznych**. Kabel ma **długość 1 m** i jest zakończony dwiema męskimi wtyczkami. Jedną USB typu A i drugą RS-232. Przejściówka jest jednokierunkowym adapterem i działa tylko w jedną stronę z USB do RS-232.

Sterowniki do przejściówki są dostępne do pobrania pod tym adresem.