

SILVYN® FPS

SILVYN® FPS 是 PVC 材质的高柔性保护软管





SILVYN® MSK-M



SILVYN® USK/USK-M
IP54



SILVYN® US/US-M + EE-K
IP54



SILVYN® LKI/LKI-M
IP54



SILVYN® EE-K

防水

动力拖链

耐腐蚀

优势
尺寸稳定
耐压，可伸缩
高度耐油、耐酸
防渗漏
耐腐蚀

应用范围
机械工程
用于动力拖链 (SILVYN® CHAIN)

机器人制造
移动应用
室内应用

产品特性
无镉

技术认证
UL 文件号 E308201

Last Update (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - 保留技术性变更
产品管理 http://lappchina.lappgroup.com
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPS

产品结构
PVC 绝缘弹簧钢丝
软 PVC 护套

注意
PU = 50 m (根据需求)

技术参数

分类 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 类别描述：塑料保护软管
分类 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: Protective plastic hose
证书:	IEC EN 61386-23
发货颜色:	灰色
材料:	软质 PVC 带绝缘弹簧钢线
温度范围:	-25 °C 至 +80 °C

备注
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

SILVYN® FPS

物料编号	标称尺寸	ID x OD mm	弯曲半径 mm	适用于 SILVYN® USK-M/US-M	适用于 SILVYN® LKI-M/MSK-M	适用于 SILVYN® USK/US/LKI/EE-K
SILVYN® FPS						
61711550	10	7 x 10	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7
61711590	14	10 x 14	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9
61711630	17	12.7 x 17	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11
61711670	19	14.7 x 19	15	-	-	13,5
61711710	21	16 x 21	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16
61711750	27	21.6 x 27	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21
61711790	36	29 x 36	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29
61711830	45	38 x 45	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36
61711910	56	48 x 56	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48
SILVYN® FPS 10M						
61721690	10	7 x 10	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7
61721700	14	10 x 14	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9
61721710	17	12.7 x 17	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11
61721720	19	14.7 x 19	15	-	-	13,5
61721730	21	16 x 21	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16
61721740	27	21.6 x 27	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21
61721750	36	29 x 36	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29
61721760	45	38 x 45	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36
61721780	56	48 x 56	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48

Last Update (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - 保留技术性变更
产品管理 http://lappchina.lappgroup.com
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.