


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-MPV-M6/3M



Aplikacja		
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny	
Aplikacja	Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych; Odporne na wiele żrących chemikaliów	
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OCF; OKF; OUF	
OCF (High Power)		
Zasięg działania	[mm]	250
OKF		
Zasięg działania	[mm]	13
OUF		
Zasięg działania	[mm]	13
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...80
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	158
Wersja głowicy czujnikowej	prosty	
Gwint głowicy pomiarowej	M6	
Długość	[mm]	3000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	20
Układu światłowodu		
Materiał światłowodu	PMMA	
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)	
Materiał pancerza	Metal silikon	

E20692



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-MPV-M6/3M

Akcesoria

Dostarczane elementy

Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna

podkładki zębate: 2

Nakrętka radełkowana: 1 x M11

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.