



Oddzielny wyzwalacz, Uniwersalny wyzwalacz promieniowy wersja 'DO TRUDNYCH WARUNKÓW' pionowo i poziomo regulowany, długość = 77 mm dla Łącznik pozycyjny z zapadką 3SE5312/3SE5322 i ASi 3SF13 i Łącznik drogowy z oddzielnym wyzwalaczem 3SE51/3SE52 i AS-i z oddzielnym Wyzwalacz 3SF11/3SF12

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Element wykonawczy
oznaczenie typu produktu	3SE5
Ogólne dane techniczne	
odporność na wstrząsy	
• zgodnie z IEC 60068-2-27	30 g / 11 ms
żywoćność mechaniczna (liczba cykli łączyńowych) typowy	1 000 000
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	T
zasada działania	Mechaniczne
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
Waga	0,127 kg
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +85 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +90 °C
Głowica napędowa	
konstrukcja mechanizmu napędowego	Uniwersalny element wykonawczy
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	
Functional Safety	



[Confirmation](#)



Test Certificates	other	Environment
Type Test Certificates/Test Report	Confirmation	Environmental Confirmations

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AV07>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AV07>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AV07>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AV07&lang=en



Ostatnia zmiana:

23.12.2020 