Kabel sieciowy RJ45 Cat.6A S/FTP w górę pod kątem 45° 1 m czarny

Opis

Kabel sieciowy firmy Delock moe być stosowany do łączenia różnych urządzeń sieciowych, np. NIC i przełącznika lub panelu krosowniczego.

Ze złączem kątowym
Kątowe wtyczki umożliwiają instalację oszczędzającą miejsce w ciasnych miejscach za urządzeniami lub w szafach sieciowych.



Numer artykułu 80269

EAN: 4043619802692

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x RJ45 męski, wygięty pod kątem 45° w górę
  1 x RJ45 męski, wygięty pod kątem 45° w górę
- Specyfikacja Cat.6A
- Ekranowana (S/FTP)
- Przepustowość: 500 MHz
- Rodzaj kabla: 26 AWG
- Średnica kabla: ok. 6,0 mm
- Materiał powłoki: LSZH (bezhalogenowy)
- Kolor: czarny
- Długość: ok. 1 m

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie RJ45

Zawartość opakowania

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

- Kabel krosowy

Zdjęcia



Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Ogólne

Specyfikacja:	Cat. 6A
Styl:	Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x RJ45 męski, wygięty pod kątem 45° w górę
Złącze 2:	1 x RJ45 męski, wygięty pod kątem 45° w górę

Właściwości fizyczne

Średnica kabla:	26 AWG 6 mm
Materiał:	LSZH (bezhalogenowy)
Tarcza:	S/FTP
Długość:	1 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**