



Flätad standardskyddsstrumpa av Polyester

Helagaine HEGP

Helagaine flätad skyddsstrumpa HEGP används inom skåpbyggnation, fordonssektorn, maskinkonstruktion samt generella elapplikationer.

Egenskaper och fördelar

- Tillverkad av kraftigt Polyamidgarn
- Utmärkt nötningsbeständighet
- Mycket flexibel
- God yttäckning



Helagaine flätad skyddsstrumpa HEGP.

MATERIAL	Polyester (PET)
Temp. område	-50 °C till +150 °C (+220 °C korta stunder)
Smältpunkt	+250 °C
Brännbarhetsklass	UL94 V2, FMVSS-302



TYP	Bunt Ø min	Bunt Ø max	Färg	Rulllängd	Rek. verktyg	E-nr	Art nr.
HEGP03	1	5	Svart (BK)	200 m	45	14 125 88	170-10300
HEGP04	2	7	Svart (BK)	200 m	45	14 125 89	170-10400
HEGP05	3	9	Svart (BK)	200 m	45	14 125 90	170-10500
HEGP06	4	11	Svart (BK)	100 m	45	14 125 91	170-10600
HEGP08	5	12	Svart (BK)	100 m	45	14 125 92	170-10800
HEGP10	7	15	Svart (BK)	100 m	45	14 119 00	170-11000
HEGP12	8	17	Svart (BK)	100 m	45	14 125 93	170-11200
HEGP15	10	20	Svart (BK)	100 m	45	14 119 01	170-11500
HEGP20	14	26	Svart (BK)	50 m	45	14 125 94	170-12000
HEGP25	18	34	Svart (BK)	50 m	45	14 125 95	170-12500
HEGP30	20	40	Svart (BK)	50 m	45	14 125 96	170-13000
HEGP40	30	50	Svart (BK)	50 m	45	14 125 97	170-14000
HEGP50	40	66	Svart (BK)	50 m	45	14 125 98	170-15000

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Grå färg finns på begäran. Klippis i önskad längd. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.

Rekommenderat verktyg	
	45 HSG0
	572

För mer information om verktyg, se kapitel Monteringsverktyg.