


SKINDICHT® MA-PG/M

SKINDICHT® MA-PG/M, vernikkelde messing adapter met PG verbindingsschroefdraad als adapter van een PG buitendraad naar een metrisch inwendig schroefdraad



Voordelen

Adapter van een PG uitwendige schroefdraad naar een metrische inwendige schroefdraad

Toepassing

Behuizingen
Industriële connectoren
Machines

Opmaak

PG-schroefdraad

Opmaak

Vorm A: Gekarteld
Vorm B: Glad

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Materiaal:

Vernikkeld messing

Temperatuurbereik:

-60°C tot +200°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINDICHT® MA-PG/M**

Artikelnummer	Vorm	PG maat	Inwendige schroefdraad M2
SKINDICHT® MA-PG/M			
52104490	B	7	12 x 1.5
52104491	B	9	16 x 1.5
52104492	A	11	16 x 1.5
52104493	B	11	20 x 1.5
52104494	B	13,5	20 x 1.5
52104495	A	16	20 x 1.5
52104496	B	16	25 x 1.5
52104497	A	21	20 x 1.5
52104498	A	21	25 x 1.5
52104499	B	21	32 x 1.5
52104500	A	29	25 x 1.5
52104501	A	29	32 x 1.5
52104502	B	29	40 x 1.5
52104503	A	36	40 x 1.5

Laatste update (29.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16