

## SKINDICHT® KU-M

SKINDICHT® KU-M, reducție din poliamidă armate cu fibră de sticlă pentru o stabilitate mecanică ridicată, cu filet metric



Conector cu carcasa standard



Cerința de spațiu



Timpul de asamblare

### Beneficii

Permite folosirea presetupelor cu filet mai mic decât filetul găurii

### Domeniul de utilizare

Mașini  
Dispozitive  
Carcase

### Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Culoare:

Gri deschis (RAL 7035)

Material:

Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă

Gama de temperatură:

-40°C ÷ +100°C

Ultima actualizare (22.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

**SKINDICHT® KU-M****Observație**

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**LAPP GROUP**

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

**SKINDICHT® KU-M**

| Articol nr.     | Filet exterior | Filet interior M2 | Mărimea cheii SW în mm |
|-----------------|----------------|-------------------|------------------------|
| SKINDICHT® KU-M |                |                   |                        |
| 52104505        | 16 x 1.5       | 12 x 1.5          | 22                     |
| 52104470        | 20 x 1.5       | 12 x 1.5          | 24                     |
| 52104504        | 20 x 1.5       | 16 x 1.5          | 24                     |
| 52104472        | 25 x 1.5       | 12 x 1.5          | 29                     |
| 52104473        | 25 x 1.5       | 16 x 1.5          | 29                     |
| 52104474        | 25 x 1.5       | 20 x 1.5          | 29                     |
| 52104475        | 32 x 1.5       | 12 x 1.5          | 36                     |
| 52104476        | 32 x 1.5       | 16 x 1.5          | 36                     |
| 52104477        | 32 x 1.5       | 20 x 1.5          | 36                     |
| 52104478        | 32 x 1.5       | 25 x 1.5          | 36                     |
| 52104479        | 40 x 1.5       | 16 x 1.5          | 46                     |
| 52104480        | 40 x 1.5       | 20 x 1.5          | 46                     |
| 52104481        | 40 x 1.5       | 25 x 1.5          | 46                     |
| 52104482        | 40 x 1.5       | 32 x 1.5          | 46                     |
| 52104483        | 50 x 1.5       | 20 x 1.5          | 55                     |
| 52104484        | 50 x 1.5       | 25 x 1.5          | 55                     |
| 52104485        | 50 x 1.5       | 32 x 1.5          | 55                     |
| 52104486        | 50 x 1.5       | 40 x 1.5          | 55                     |
| 52104487        | 63 x 1.5       | 25 x 1.5          | 68                     |
| 52104488        | 63 x 1.5       | 32 x 1.5          | 68                     |
| 52104489        | 63 x 1.5       | 40 x 1.5          | 68                     |
| 52104469        | 63 x 1.5       | 50 x 1.5          | 68                     |

Ultima actualizare (22.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16