



Kabel USB

Model: **AK-USB-41**



Kod produktu	AK-USB-41
Typ produktu	Kabel USB
Maksymalna moc	60 W (20 V / 3 A)
Długość przewodu	1.8 m
Wtyczka #1	Złącze męskie USB typu C
Wtyczka #2	Złącze męskie USB typu C
Transmisja danych	Tak
Platerowane wtyczki	Tak - niklowane
Kolor produktu	Biały
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	135 x 85 x 15 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	180 x 130 x 16 mm
Waga netto	43 g
Waga brutto	48 g
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137555
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Akyga® AK-USB-41 to wysokiej jakości **kabel USB-C** do ładowania urządzeń mobilnych. Z obu stron został zakończony symetrycznymi złączami **USB typu C**. Dzięki temu, pasuje on do większości nowoczesnych urządzeń, takich jak telefony komórkowe, tablety, czy nawet laptopy. Co więcej, kabel stworzono z myślą o ładowaniu sprzętu z maksymalną mocą **60 W**. Dlatego bez problemu można go podłączyć do mocnych ładowarek z funkcją szybkiego ładowania. Jest on kompatybilny zarówno ze standardami Power Delivery (PD), Quick Charge (QC), jak i Samsung AFC, Huawei FCP/SCP, czy Apple 2.4 A. Ponadto przewód można użyć nie tylko **do ładowania urządzeń**, ale też **do transferu danych** między nimi.