

950 L Klucz trzpieniowy długi, chromowany, metryczny, 4 x 140 mm

Klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym



EAN:	4013288018687	Wymiar:	140x25x5 mm
Numer części:	05021620001	Waga:	17 g
Numer artykułu:	950 L	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Klucz trzpieniowy do wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Klucze do śrub z gniazdem sześciokątnym z zaletami profilu Hex-Plus dla dłuższej żywotności śruby
- Skuteczna ochrona antykorozyjna dzięki chromowanej powierzchni
- Z wyjątkowo długim ramieniem
- Metryczny

Wysokiej jakości klucz trzpieniowy do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym. Profil Hex-Plus, zapewniający większą powierzchnię styku w gnieździe, minimalizuje efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby. Chromowany, wyróżniający się wysoką odpornością na korozję. Z bardzo długim ramieniem.

Link

https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_l.html

Wera - 950 L
05021620001 - 4013288018687

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym

Klucze trzpieniowe

Hex-Plus

Oznaczenie wielkości

Doskonała ochrona powierzchni



Odrzuciliśmy klasyczne klucze trzpieniowe, gdyż zbyt często powodują odkształcenie gniazda śruby, wskutek czego śruby nie można już odkręcić, a klucz wyslizguje się z gniazda. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku w gnieździe śruby. Efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby są w ten sposób ograniczane. Profil Hex-Plus pozwala dodatkowo na przeniesienie momentu obrotowego większego o 20%.



Śruby z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przenoszenie siły z narzędzia na śrubę, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda śruby. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zjawisku zapobiegają. Profil Hex-Plus pozwala dodatkowo na przeniesienie momentu obrotowego większego o 20%. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!



Wszystkie klucze trzpieniowe posiadają oznaczenie rozmiarów umożliwiające szybki dostęp do właściwego narzędzia; klucze trzpieniowe "Take it easy" posiadają dodatkowo oznaczenie kolorystyczne.



Klucze trzpieniowe chromowane odznaczają się doskonałą ochroną powierzchni oraz wysoką trwałością.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

					
	mm	mm	mm	inch	inch
05021600001 ¹⁾	1,5	90	14	3 1/2	9/16
05021605001	2,0	100	16	4	5/8
05021610001	2,5	112	18	4 7/16	23/32
05021615001	3,0	126	20	5	25/32
05021620001	4,0	140	25	5 1/2	1
05021625001	5,0	160	28	6 5/16	1 3/32
05021630001	6,0	180	32	7 1/16	1 1/4
05021632001	7,0	190	30	7 1/2	1 1/4
05021635001	8,0	200	36	8	1 7/16
05021640001	10,0	219	40	8 11/16	1 9/16
05021645001	12,0	250	45	10	1 3/4

1) Tradycyjny profil sześciokątny

Link

https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_l.html

Wera - 950 L

05021620001 - 4013288018687

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

950 L Klucz trzpieniowy długi, chromowany, metryczny, 4 x 140 mm

Klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym



Link
https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_l.html

Wera - 950 L
05021620001 - 4013288018687