

Szczypce uniwersalne SUN 180

▲ 1000 V  



Szczypce do prac monterskich oraz cięcia drutu średnio twardego i twardego.

- średnica drutu o średniej twardości do 2,8 mm
- średnica drutu twardego do 2,5 mm

Cechy szczególne:

- twardość ostrzy ok. 60 HRC
- długotrwałe użytkowanie, nawet przy intensywnej eksploatacji
- materiał: stal chromowo - wanadowa
- dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru, zapobiegająca ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę

UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V

Długość: 180 mm; Masa: 265 g