



Krympslang upp till 3,5:1 - 1 m längder

HA47 - tjockväggig med lim

Tåligheten och väderbeständigheten gör den väl anpassad för applikationer under jord för exempelvis kabelskarvar och ändavslut.

Egenskaper och fördelar


- Tjockväggig polyolefinslang med lim
- Limmet skyddar mot fukt och väderpåverkan
- Används i lågspänningsapplikationer



HA47 - En tjockväggig limbelagd krympslang.



Klippta längder kan fås på begäran. Kontakta oss!



Krympförhållande 3.5:1 med lim

MATERIAL	Polyolefin, tvärbunden (PO-X)
Krympförhållande	upp till 3,5:1
Temp. område	-55 °C till +110 °C
Min. krymptemp	+120 °C
Smälttemp.	+85 °C
Längdkrympning	-10 % max
Genomslagshållfasthet	20 kV/mm
Brännbarhetsklass	Ej flamhämmande
Skyddsklass	A (VDE 0530)



TYP	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Vägg tjock (WT)	Längd (L)	Färg	Rek. verktyg	E-nr	Art nr.
HA47-9/3	9,0	3,0	1,80	1,0 m	Svart (BK)	30-32	07 771 41	321-20090
HA47-13/4	13,0	4,0	2,40	1,0 m	Svart (BK)	30-32	07 771 30	321-20130
HA47-19/6	19,0	6,0	2,70	1,0 m	Svart (BK)	30-32	07 771 31	321-20180
HA47-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	Svart (BK)	30-32	07 771 32	321-20280
HA47-45/12	45,0	12,0	4,10	1,0 m	Svart (BK)	-	07 771 33	321-20450
HA47-51/16	51,0	16,0	4,10	1,0 m	Svart (BK)	-	07 771 34	321-20510
HA47-68/22	68,0	22,0	4,10	1,0 m	Svart (BK)	-	07 771 35	321-20680
HA47-85/25	85,0	25,0	4,30	1,0 m	Svart (BK)	-	07 771 36	321-20850
HA47-105/30	105,0	30,0	4,30	1,0 m	Svart (BK)	-	-	321-20900
HA47-130/36	130,0	36,0	4,30	1,0 m	Svart (BK)	-	07 771 37	321-21300
HA47-160/50	160,0	50,0	4,30	1,0 m	Svart (BK)	-	07 771 38	321-21600
HA47-180/50	180,0	50,0	4,30	1,0 m	Svart (BK)	-	07 771 39	321-21850

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.

Rekommenderat verktyg			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	568	568	567

För mer information om verktyg, se kapitel Monteringsverktyg.