



Parametry podstawowe

Gama produktów	Easy9
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa modułowa
Liczba modułów 18 mm na rząd	12

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Szerokość w modułach 9 mm	24
Liczba rzędów poziomych	1
Całkowita liczba modułów 18 mm	12
Rodzaj szyny	DIN
Zaciski	Ochronny neutralny
Ilość zacisków	2 Ochronny neutralny listwa zaciskowa z 8 przykręcony wyjścia
Typ drzwi	Drzwi pełne
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	500 V
Materiał obudowy	Obudowa : plastik samogasnący
Szerokość	256 mm zewnętrzna
Wysokość	200 mm zewnętrzna
Głębokość	94 mm zewnętrzna
Kolor	Biały (RAL 9003)
Masa produktu	800 g

Środowisko pracy

Normy	IEC 60670-1-24
Odporność ogniowa	650 °C (1800 s) zgodnie z IEC 60695-2-10
Stopień ochrony IP	IP40 drzwi zamknięte zgodnie z IEC 60529 IP30 Drzwi otwarte zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z IEC 62262
Stopień zabrudzenia	2
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...70 °C
--	-------------