


SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, presse-étoupe en plastique à résistance accrue aux huiles et gammes de serrage variables, protection antivibration, pour plateformes off-shore

Info

Maintenant avec homologation IP69 ! Résistance prouvée pour les procédures de nettoyage les plus exigeantes appliquées à la machinerie industrielle, à l'aide de nettoyeurs à haute pression et d'eau chaude !



Différentes homologations



Résistance aux intempéries



Décharge de traction optimale



Temps d'assemblage



Protection maximale de vibration



Large plage de serrage



Bonne résistance chimique

SKINTOP® ST-M

Avantages

Résistance élevée aux huiles et fiabilité maximale
Protection permanente contre les vibrations
Plage de serrage large et variée
Décharge en traction optimale
Accessoires variés (ex. garnitures d'étanchéité à passages multiples)

Applications

Utilisé lorsqu'une grande quantité de câbles et brins doivent être insérés dans des boîtiers avec des exigences spatiales strictes
Fabrication de machines et d'appareils
Photovoltaïque
Automatisme
Installations off-shore mobiles, chantiers navals et équipements

Homologations / références de la norme

UL File n° E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

Constitution du produit

Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Remarques

Pour les accessoires adaptés, cf. Accessoires SKINTOP® métrique
Contre-écrou SKINTOP® GMP-GL-M à utiliser
Les types SKINTOP® ST(R) M ISO ont un filetage de raccordement très long
Les versions SKINTOP® ST(R) M ISO à très long filetage de raccordement ne sont pas homologuées DNV, voir tableau

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC000441 ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe
Attention:	Cotes de montage et couples de serrage cf. tableau T21 Taille M 40 x 1,5 jusqu'à M 63 x 1,5 avec joint torique
Couleur:	RAL 7001, gris argenté RAL 7035 gris clair RAL 9005 noir/résistant aux UV
Matériau:	Corps : Polyamide Joint : CR
Essais:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Indice de protection:	IP 68 - 5 bar IP 69
Plage de température:	Statique : -40 °C à +100 °C En pose mobile : -20 °C à +100 °C

SKINTOP® ST-M

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**LAPP GROUP**

INFORMATION PRODUIT

SKINTOP® ST-M

Numéro d'article	Designation article / Dimension	Plage de serrage ØF mm	Taille de clé SW en mm	Longueur totale, C (mm)	Longueur de filetage D mm
SKINTOP® ST-M gris argenté					
53111000	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8
53111010	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8
53111020	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9
53111030	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10
53111040	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10
53111050	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10
53111060	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12
53111070	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12
SKINTOP® ST-M noir					
53111200	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8
53111210	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8
53111220	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9
53111230	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10
53111240	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10
53111250	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10
53111260	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12
53111270	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12
SKINTOP® ST-M gris perle					
53111400	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8
53111410	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8
53111420	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9
53111430	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10
53111440	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10
53111450	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10
53111460	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12
53111470	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12
SKINTOP® ST-M ISO gris argenté (avec filetage métrique long)					
53017010	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12
53017030	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13
53017040	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13
SKINTOP® ST-M ISO noir (avec filetage métrique long)					
53010000	M 12 x 1,5 ISO	3,5 - 7	15	36.7	15
53017210	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12

Dernière mise à jour (12.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03_16



SKINTOP® ST-M

Numéro d'article	Designation article / Dimension	Plage de serrage ØF mm	Taille de clé SW en mm	Longueur totale, C (mm)	Longueur de filetage D mm
53017230	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13
53017240	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13

Dernière mise à jour (12.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST-M

