



Krypslang upp till 3:1 - 1-meterslängder

TREDUX tunnväggig

TREDUX tunnväggig krypslang används för generell elektrisk isolering och mekaniskt skydd av kablar och ledningar.

Egenskaper och fördelar

- Tunnväggig och flexibel, tvärbunden polyolefinslang
- 1-meterslängder vilka levereras i en praktisk kartong
- 9 storlekar från 1,5 mm till 101,6 mm
- Färger: svart och gul/grön



Andra färger kan fås på begäran. Kontakta oss!





Till hemsidan!



TREDUX krymper så mycket som 3:1.

MATERIAL	Polyolefin, tvärbunden (PO-X)	
Krympförhållande	2:1	3:1
Temp. område	-55 °C till +135 °C	
Min. krymptemp	+100 °C	
Längdkrympning	+/- 5 % max	
Genomslagshållfasthet	20 kV/mm uppfyller ASTM D 150	
Brännbarhetsklass	UL224 VW1	

RoHS



TYP	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Vägg tjockl (WT)	Längd (L)	Förp innehåll	Färg	Krympförhållande	Rek. verktyg	E-nr	Art nr.
TREDUX-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	1,0 m	20 st	Gul-Grön (GNYE)	3:1	30-33	07 770 14	319-00157
	1,5	0,5	0,50	1,0 m	20 st	Svart (BK)	3:1	30-33	07 770 03	319-00150
TREDUX-3/1	3,0	1,0	0,60	1,0 m	20 st	Gul-Grön (GNYE)	3:1	30-33	07 770 15	319-00307
	3,0	1,0	0,60	1,0 m	20 st	Svart (BK)	3:1	30-33	07 770 04	319-00300
TREDUX-6/2	6,0	2,0	0,70	1,0 m	15 st	Gul-Grön (GNYE)	3:1	30-33	07 770 16	319-00607
	6,0	2,0	0,70	1,0 m	15 st	Svart (BK)	3:1	30-33	07 770 05	319-00600
TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,85	1,0 m	10 st	Gul-Grön (GNYE)	3:1	30-33	07 770 18	319-01207
	12,0	4,0	0,85	1,0 m	10 st	Svart (BK)	3:1	30-33	07 770 07	319-01200
TREDUX-24/8	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 st	Gul-Grön (GNYE)	3:1	30-32	07 770 20	319-02407
	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 st	Svart (BK)	3:1	30-32	07 770 09	319-02400
TREDUX-38.1/19.1	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 st	Gul-Grön (GNYE)	2:1	30-32	07 770 21	319-03807
	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 st	Svart (BK)	2:1	30-32	07 770 10	319-03800
TREDUX-50.8/25.4	50,8	25,4	1,14	1,0 m	6 st	Svart (BK)	2:1	30-32	07 770 11	319-05100
TREDUX-76.2/38.1	76,2	38,1	1,27	1,0 m	3 st	Svart (BK)	2:1	-	07 770 12	319-07600
TREDUX-101.6/50.8	101,6	50,8	1,40	1,0 m	2 st	Svart (BK)	2:1	-	07 770 13	319-10200

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.