


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-M-V-M4



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Aplikacja

Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych; Odporne na wiele żrących chemikaliów

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Zasięg [mm] 1200

OKF

Zasięg [mm] 120

OOF

Zasięg [mm] 400

OUF

Zasięg [mm] 120

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -20...150

Dane mechaniczne

Waga [g] 68

Wersja głowicy czujnikowej prosty

Gwint głowicy pomiarowej M4

E20505



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-M-V-M4

Długość głowicy	[mm]	15
Długość	[mm]	600
Minimalny promień zgięcia	[mm]	20
Układu światłowodu		
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza		Metal silikon

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M4, stal kwasoodporna
	podkładki zębate: 4
	Nakrętka radełkowana: 1 x M11

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------