





Bubblemat Connect

Płytki systemowe o znakomitych właściwościach antypoślizgowych



- Trwała mata antyzmęczeniowa.
- Wypukła bąbelkowa powierzchnia pobudza krążenie krwi i redukuje zmęczenie.
- Elastyczny system modułowy pozwala pokryć powierzchnię o dowolnym kształcie.
- Miękki, ale wytrzymały materiał gumowy zapewnia ochronę przed niekorzystnym wpływem zimnych, twardych betonowych podłóg.
- Guma ma naturalne właściwości antypoślizgowe.



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga
BF010007	0,5 m x 0,5 m - moduł środkowy	czarny	2,05 kg
BF010008	0,5 m x 0,5 m - moduł boczny	czarny	2,05 kg
BF010009	0,5 m x 0,5 m - moduł narożny	czarny	2,05 kg
BF010708	0,5 m x 0,5 m - moduł boczny	czarny/ żółty	2,05 kg
BF010709	0,5 m x 0,5 m - moduł narożny	czarny/ żółty	2,05 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Guma naturalna
Wykończenie powierzchni:	Bąbelkowa
Wysokość produktu:	13,5 mm
Waga produktu:	5,75 kg
Temperatura robocza:	-30 °C do +50 °C
Odporność na chemikalia:	Nieodporny na tłuszcze i oleje mineralne
Zalecane środowisko zastosowania:	Do użytku wewnętrznego, suche środowisko
Odporność na promieniowanie UV:	tak
Metoda instalacji:	Luźno układane maty zakładkowe
Metoda	Użyć węża wysokociśnieniowego

czyszczenia:	(nieprzekraczającego 60 psi), aby usunąć brud i zanieczyszczenia. Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy użyć łagodnego detergentu (pH 4.0-9.0). Nie należy używać pary lub żrących środków chemicznych bądź odtłuszczających. Nie szorować maty mechanicznie.
Kraj pochodzenia:	Sri Lanka
Wytrzymałość na rozciąganie:	3 MPa
Wydłużenie:	250%
Proces produkcyjny:	Formowanie ciśnieniowe

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeurope.pl