

DYMO®

Katalog DYMO 2021



DYMO®



D1

LabelManager® 160

Twórz szybko etykiety dzięki klawiszom skrótów.

- Szybkie wpisywanie tekstu na klawiaturze QWERTY - układ klawiatury charakterystyczny dla danego kraju
- Łatwe edytowanie tekstu za pomocą wielofunkcyjnych przycisków szybkiego formatowania
- Możliwość tworzenia różnych etykiet DYMO® D1 o szerokości 6, 9 i 12 mm w wielu kolorach



Drukowanie etykiet do oznaczania komputerów, dokumentów, teczek, zasobów biurowych, wyposażenia informatycznego, pudełek w magazynie i nie tylko.

Zawartość zestawu:

- LabelManager 160
- Kaseta startowa D1 do etykiet 12 mm x 3 m, czarny druk na białym tle
- Instrukcja szybkiego startu
- Ograniczona gwarancja 2+1*

Dostępne szerokości taśm:

6 mm 9 mm 12 mm



Nie wymaga tuszu ani tonera



Zgodne z Reach



Zgodne z RoHS



Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
S0946320	DYMO LabelManager 160, klawiatura QWERTY	szt.	1/6	3501170946329	135,27 zł	149,99 zł
S0721440	Zasilacz do drukarek	szt.	1/60	5411313400763	110,08 zł	121,99 zł

DYMO®



D1

LabelManager® 210D Kit

Podstawowe funkcje etykietowania oraz duży ekran ułatwiają drukowanie etykiet w biurze.

- Szybkie wpisywanie tekstu na klawiaturze QWERTY - układ klawiatury charakterystyczny dla danego kraju
- Szybkie tworzenie serii etykiet – drukowanie do 10 kopii jednej etykiety
- Możliwość tworzenia różnych etykiet DYMO® D1 o szerokości 6, 9 i 12 mm w wielu kolorach



Drukowanie etykiet do oznaczania komputerów, dokumentów, teczek, zasobów biurowych, wyposażenia informatycznego, pudełek w magazynie i nie tylko.

Zawartość zestawu:

- LabelManager 210D
- Kaseta startowa D1 do etykiet 12 mm x 3 m, czarny druk na białym tle
- Ładowarka
- Walizka
- Instrukcja szybkiego startu
- Ograniczona gwarancja 2+1*

Dostępne szerokości taśm:

6 mm 9 mm 12 mm



Nie wymaga tuszu ani tonera



Zgodne z REACH



Zgodne z RoHS



ISO 9001



ISO 14001



Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
2094492	DYMO LabelManager 210D zestaw walizkowy, klawiatura QWERTY	szt.	1/4	3026980944926	234,16 zł	259,99 zł

DYMO®



D1

LabelManager® 280

Inteligentna i uniwersalna.

- Szybkie wpisywanie tekstu na klawiaturze QWERTY - układ klawiatury charakterystyczny dla danego kraju
- Łatwe edytowanie tekstu za pomocą wielofunkcyjnych przycisków szybkiego formatowania
- Możliwość tworzenia różnych etykiet DYMO® D1 o szerokości 6, 9 i 12 mm w wielu kolorach
- Personalizacja etykiet za pomocą dowolnych czcionek i elementów graficznych dostępnych na komputerach PC i Mac® dzięki oprogramowaniu DYMO® Connect for Desktop



Drukowanie etykiet do oznaczania komputerów, dokumentów, teczek, zasobów biurowych, wyposażenia informatycznego, pudełek w magazynie i nie tylko.

Zawartość zestawu:

- LabelManager 280
- Akumulator litowo-jonowy
- Kaseta startowa D1 do etykiet 12 mm x 3 m, czarny druk na białym tle
- Kabel USB
- Ładowarka
- Instrukcja szybkiego startu
- Ograniczona gwarancja 2+1*

Dostępne szerokości taśm:

6 mm 9 mm 12 mm



Nie wymaga tuszu ani tonera



Zgodne z REACH



Zgodne z RoHS



Baterie wielokrotnego ładowania



Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
S0968920	DYMO LabelManager 280, klawiatura QWERTY	szt.	1/6	3501170968925	271,48 zł	301,99 zł

DYMO®



D1

LabelManager® 280 Kit

Inteligentna i uniwersalna.

- Szybkie wpisywanie tekstu na klawiaturze QWERTY - układ klawiatury charakterystyczny dla danego kraju
- Łatwe edytowanie tekstu za pomocą wielofunkcyjnych przycisków szybkiego formatowania
- Możliwość tworzenia różnych etykiet DYMO® D1 o szerokości 6, 9 i 12 mm w wielu kolorach
- Personalizacja etykiet za pomocą dowolnych czcionek i elementów graficznych dostępnych na komputerach PC i Mac® dzięki oprogramowaniu DYMO® Connect for Desktop



Drukowanie etykiet do oznaczania komputerów, dokumentów, teczek, zasobów biurowych, wyposażenia informatycznego, pudełek w magazynie i nie tylko.

Zawartość zestawu:

- LabelManager 280
- Akumulator litowo-jonowy
- Kaseta startowa D1 12 mm, taśma czarna na białym
- Kaseta startowa D1 9 mm, taśma czarna na przezroczystym
- Walizka
- Kabel USB
- Ładowarka
- Instrukcja szybkiego startu
- Ograniczona gwarancja 2+1*

Dostępne szerokości taśm:

6 mm 9 mm 12 mm



Nie wymaga tuszu ani tonera



Zgodne z REACH



Zgodne z RoHS



Baterie wielokrotnego ładowania



Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
2091152	DYMO LabelManager 280 zestaw walizkowy, klawiatura QWERTY	szt.	1/6	3026980911522	330,26 zł	366,99 zł

DYMO®



D1

LabelManager® 420P

**Twój zespół będzie pracował efektywniej, szybciej i mądrzej.
Wybierz drukarkę etykiet, która spełni Twoje oczekiwania.**

- Czterowierszowy wyświetlacz pokazuje większy obszar etykiety
- Wysoka czytelność wydruków na szerokich etykietach D1 3/4" (19 mm)
- Wydruk kodów kreskowych: UPC-E, Code-39, Code-128, EAN13, EAN8, UPC-A
- Możliwość tworzenia różnych etykiet DYMO® D1 o szerokości 6, 9, 12 i 19 mm w wielu kolorach



Drukowanie etykiet do oznaczania komputerów, dokumentów, teczek, zasobów biurowych, wyposażenia informatycznego, pudełek w magazynie i nie tylko.

Zawartość zestawu:

- LabelManager 420P
- Akumulator litowo-jonowy
- Kasetę startową D1 6 mm, taśma czarna na przezroczystym
- Kasetę startową D1 9mm, taśma czarna na żółtym
- Kasetę startową D1 12mm, taśma czarna na białym
- Kasetę startową D1 19mm, taśma czarna na czerwonym
- Walizka
- Kabel USB
- Ładowarka
- Instrukcja szybkiego startu
- Ograniczona gwarancja 2+1*

Dostępne szerokości taśm:

6 mm 9 mm 12 mm 19 mm



Nie wymaga tuszu ani tonera



Zgodne z REACH



Zgodne z RoHS



Bateria wielokrotnego ładowania



Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
S0915440	DYMO LabelManager 420P, klawiatura ABC	szt.	1/6	3501170915448	493,53 zł	547,99 zł

DYMO®



LabelManager® 420P Kit

**Twój zespół będzie pracował efektywniej, szybciej i mądrzej.
Wybierz drukarkę etykiet, która spełni Twoje oczekiwania.**

- Czterowierszowy wyświetlacz pokazuje większy obszar etykiety
- Wysoka czytelność wydruków na szerokich etykietach D1 3/4" (19 mm)
- Wydruk kodów kreskowych: UPC-E, Code-39, Code-128, EAN13, EAN8, UPC-A
- Możliwość tworzenia różnych etykiet DYMO® D1 o szerokości 6, 9, 12 i 19 mm w wielu kolorach



Drukowanie etykiet do oznaczania komputerów, dokumentów, teczek, zasobów biurowych, wyposażenia informatycznego, pudełek w magazynie i nie tylko.

Zawartość zestawu:

- LabelManager 420P
- Akumulator litowo-jonowy
- Kasetę startową D1 6mm, taśma czarna na przezroczystym
- Kasetę startową D1 9mm, taśma czarna na żółtym
- Kasetę startową D1 12mm, taśma czarna na białym
- Kasetę startową D1 19mm, taśma czarna na czerwonym
- Walizka
- Kabel USB
- Ładowarka
- Instrukcja szybkiego startu
- Ograniczona gwarancja 2+1*

Dostępne szerokości taśm:

6 mm 9 mm 12 mm 19 mm



Nie wymaga tuszu ani tonera



Zgodne z REACH



Zgodne z RoHS



Baterie wielokrotnego ładowania



Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
S0915480	DYMO LabelManager 420P zestaw walizkowy, klawiatura ABC	szt.	1/6	3501170915486	672,62 zł	746,99 zł

DYMO®



LabelManager® 500TS

Szybsze, łatwiejsze i bardziej profesjonalne etykietowanie.

- Szybkie wpisywanie tekstu na kolorowym ekranie dotykowym
- Łączność z komputerami PC i MAC® dzięki oprogramowaniu DYMO® Connect for Desktop
- Możliwość zapisania nawet 5 różnych profili użytkowników oraz 500 najczęściej używanych wzorów etykiet
- Możliwość tworzenia różnych etykiet DYMO® D1 o szerokości 6, 9, 12 i 24 mm w wielu kolorach



Drukowanie etykiet do oznaczania komputerów, dokumentów, teczek, zasobów biurowych, wyposażenia informatycznego, pudełek w magazynie i nie tylko.

Zawartość zestawu:

- LabelManager 500TS
- Akumulator litowo-jonowy
- Kasetę startową D1 do etykiet 24 mm x 3 m, czarny druk na białym tle
- Kabel USB
- Ładowarka
- Instrukcja szybkiego startu
- Ograniczona gwarancja 2+1*

Dostępne szerokości taśm:

6 mm 9 mm 12 mm 24 mm



Nie wymaga tuszu ani tonera



Zgodne z REACH



Zgodne z RoHS



Bateria wielokrotnego ładowania



Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
S0946410	DYMO LabelManager 500TS, klawiatura QWERTY	szt.	1/6	3501170946411	903,99 zł	1 003,99 zł

DYMO®



D1

LabelManager® PnP

Szybsze i łatwiejsze etykietowanie dzięki drukarce do etykiet typu Plug and Play.

- Personalizacja etykiet z wykorzystaniem czcionki i plików graficznych z własnego komputera
- Wbudowane, gotowe do użycia oprogramowanie DYMO® Connect for Desktop zapewniające łączność z komputerami PC i Mac®
- Możliwość tworzenia różnych etykiet DYMO® D1 o szerokości 6, 9 i 12 mm w wielu kolorach



Drukowanie etykiet do oznaczania komputerów, dokumentów, teczek, zasobów biurowych, wyposażenia informatycznego, pudełek w magazynie i nie tylko.

Zawartość zestawu:

- LabelManager PnP
- Akumulator litowo-jonowy
- Kasetę startową D1 do etykiet 12 mm x 3 m, czarny druk na białym tle
- Kabel USB
- Instrukcja szybkiego startu
- Ograniczona gwarancja 2+1*

Dostępne szerokości taśm:

6 mm 9 mm 12 mm



Nie wymaga tuszu ani tonera



Zgodne z REACH



Zgodne z RoHS



Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
S0915350	DYMO LabelManager PnP	szt.	1/6	3501170915356	225,77 zł	250,99 zł
AKCESORIA						
S0721440	Zasilacz do drukarki	szt.	1/60	5411313400763	110,08 zł	121,99 zł

DYMO®

LabelManager®



PORÓWNANIE CECH DRUKAREK LABEL MANAGER

						
MODEL/PARAMETRY	LM 160	LM 210D	LM 280	LM PnP	LM 420P	LM500TS
Połączenie z PC	Nie	Nie	 / 	 / 	 / 	 / 
Czcionka	1	1	3 +  / 	 / 	8 +  / 	10 +  / 
Linie wyświetlane na ekranie	1	1	2	Nie	4	Tak
Rozmiar znaków	6	6	6	 / 	7	25
Styl druku	8	7	7	 / 	10	32
Styl obramowań	4	8	8	 / 	8	5
Podkreślenie	Tak	Tak	 / 	 / 	 / 	 / 
Druk pionowy	Tak	Tak	 / 	 / 	 / 	 / 
Powtarzalność wydruku	Nie	Tak	 / 	 / 	 / 	 / 
Ilość drukowanych wierszy	2 wiersze	2 wiersze	2 wiersze	Bez ograniczeń	4 wiersze	4 wiersze
Druk lustrzany	Nie	Tak	 / 	 / 	 / 	 / 
Kody kreskowe	Nie	Nie	 / 	 / 	 / 	 / 
Ładowarka	Opcja	Zawiera	Zawiera	Zawiera	Zawiera	Zawiera
Baterie	6 AAA (nie zawiera)	6 AA (nie zawiera)	Funkcja ładowania (zawiera ładowarkę)	Funkcja ładowania (zawiera ładowarkę)	Funkcja ładowania (zawiera ładowarkę)	Funkcja ładowania (zawiera ładowarkę)
Waga	350 g	435 g	770 g	275 g	415 g	800 g
Wymiary	11,8 x 4,9 x 20,3 cm	15,5 x 16,5 x 6,4 cm	20,2 x 11,4 x 5,8 cm	5,2 x 13,5 x 14,1 cm	10,4 x 21,5 x 5,7 cm	19 x 16,5 x 9,5 cm
System taśm	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1
Szerokość taśm	6/9/12 mm	6/9/12 mm	6/9/12 mm	6/9/12 mm	6/9/12/19 mm	6/9/12/19/24 mm
Taśma w zestawie	Czarny na białym 12 mm	Czarny na białym 12 mm	Czarny na białym 12 mm	Czarny na białym 12 mm	Czarny na białym 19 mm	Czarny na białym 24 mm
Gwarancja*	2+1 lata	2+1 lata	2+1 lata	2+1 lata	2+1 lata	2+1 lata

LabelManager Materiały eksploatacyjne



DYMO®

DYMO DURABLE

Wytrzymałe Etykiety D1 Durables.

Bardzo mocne etykiety do stosowania w trudnych warunkach silnie nasłonecznionych UV, o dużej wilgotności i ekstremalnych temperaturach, narażonych na działania chemikaliów itp. Idealne zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz.



kaseta zewnętrzna
100% z recyklingu



Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021netto PLN	Cena RRP 2021netto PLN
TAŚMY D1 DURABLES						
1978364	Taśma D1 Durable - 12 mm x 5,5 M - czarny/biały	szt.	1/6	3501179783642	55,17 zł	78,79 zł
1978365	Taśma D1 Durable - 12 mm x 3 M - biały/czarny	szt.	1/6	3501179783659	35,19 zł	50,29 zł
1978366	Taśma D1 Durable - 12 mm x 3 M - biały/czerwony	szt.	1/6	3501179783666	35,19 zł	50,29 zł
19783677	Taśma D1 Durable - 12 mm x 3 M - czarny/pomarańczowy	szt.	1/6	3501179783673	35,19 zł	50,29 zł



DYMO®

Etykiety standardowe.

Do użytku z drukarkami LabelManager

oraz LabelWriter seria 450 Duo jako:

- Idealna pomoc w wielu pracach biurowych takich jak archiwizacja, magazynowanie czy zarządzanie zasobami.
- Łatwe i szybkie przyklejanie, bezproblemowe odklejanie.



kaseta zewnętrzna
100% z recyklingu



Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021netto PLN	Cena RRP 2021netto PLN
TAŚMY D1 DO DRUKAREK ETYKIET						
S0720780	Taśma D1 - 6 mm x 7 m, czarny / biały	szt.	5/200	5411313436137	48,13 zł	68,79 zł
S0720790	Taśma D1 - 6 mm x 7 m, czarny / żółty	szt.	5/50	5411313436182	48,13 zł	68,79 zł
S0720770	Taśma D1 - 6 mm x 7 m, czarny / przezroczysty	szt.	5/50	5411313436106	48,13 zł	68,79 zł
S0720680	Taśma D1 - 9 mm x 7 m, czarny / biały	szt.	5/200	5411313409131	51,79 zł	73,99 zł
2093096	Taśma D1 - 9 mm x 7 m, czarny / biały - VALUE PACK 10 szt,	szt.	1	3026980930967	414,32 zł	591,99 zł
S0720700	Taśma D1 - 9 mm x 7 m, czerwony / biały	szt.	5/50	5411313409155	51,79 zł	73,99 zł
S0720690	Taśma D1 - 9 mm x 7 m, niebieski / biały	szt.	5/50	5411313409148	51,79 zł	73,99 zł
S0720730	Taśma D1 - 9 mm x 7 m, czarny / żółty	szt.	5/50	5411313409186	51,79 zł	73,99 zł
S0720670	Taśma D1 - 9 mm x 7 m, czarny / przezroczysty	szt.	5/200	5411313409100	51,79 zł	73,99 zł
S0720720	Taśma D1 - 9 mm x 7 m, czarny / czerwony	szt.	5/50	5411313409179	51,79 zł	73,99 zł
S0720710	Taśma D1 - 9 mm x 7 m, czarny / niebieski	szt.	5/50	5411313409162	51,79 zł	73,99 zł
S0720740	Taśma D1 - 9 mm x 7 m, czarny / zielony	szt.	5/50	5411313409193	51,79 zł	73,99 zł
S0720530	Taśma D1 - 12 mm x 7 m, czarny / biały	szt.	5/200	5411313450133	55,17 zł	78,79 zł
2093097	Taśma D1 - 12 mm x 7 m, czarny / biały - VALUE PACK 10 szt,	szt.	1	3026980930974	441,36 zł	630,99 zł
S0720550	Taśma D1 - 12 mm x 7 m, czerwony / biały	szt.	5/50	5411313450157	55,17 zł	78,79 zł
S0720540	Taśma D1 - 12 mm x 7 m, niebieski / biały	szt.	5/200	5411313450140	55,17 zł	78,79 zł
S0720580	Taśma D1 - 12 mm x 7 m, czarny / żółty	szt.	5/200	5411313450188	55,17 zł	78,79 zł

LabelManager

Materiały eksploatacyjne

Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
TAŚMY D1 DO DRUKAREK ETYKIET						
S0720600	Taśma D1 - 12 mm x 7 m, biały / przezroczysty	szt.	5/50	5411313450201	55,17 zł	78,79 zł
S0720500	Taśma D1 - 12 mm x 7 m, czarny / przezroczysty	szt.	5/200	5411313450102	55,17 zł	78,79 zł
S0720520	Taśma D1 - 12 mm x 7 m, czerwony / przezroczysty	szt.	5/50	5411313450126	55,17 zł	78,79 zł
S0720510	Taśma D1 - 12 mm x 7 m, niebieski / przezroczysty	szt.	5/50	5411313450119	55,17 zł	78,79 zł
S0720610	Taśma D1 - 12 mm x 7 m, biały / czarny	szt.	5/50	5411313450218	55,17 zł	78,79 zł
S0720570	Taśma D1 - 12 mm x 7 m, czarny / czerwony	szt.	5/200	5411313450171	55,17 zł	78,79 zł
S0720560	Taśma D1 - 12 mm x 7 m, czarny / niebieski	szt.	5/50	5411313450164	55,17 zł	78,79 zł
S0720590	Taśma D1 - 12 mm x 7 m, czarny / zielony	szt.	5/200	5411313450195	55,17 zł	78,79 zł
S0720830	Taśma D1 - 19 mm x 7 m, czarny / biały	szt.	5/200	5411313452137	71,40 zł	101,99 zł
2093098	Taśma D1 - 19 mm x 7 m, czarny / biały - VALUE PACK 10 szt,	szt.	1	3026980930981	643,72 zł	919,99 zł
S0720850	Taśma D1 - 19 mm x 7 m, czerwony / biały	szt.	5/50	5411313452151	71,40 zł	101,99 zł
S0720840	Taśma D1 - 19 mm x 7 m, niebieski / biały	szt.	5/50	5411313452144	71,40 zł	101,99 zł
S0720880	Taśma D1 - 19 mm x 7 m, czarny / żółty	szt.	5/50	5411313452182	71,40 zł	101,99 zł
S0720820	Taśma D1 - 19 mm x 7 m, czarny / przezroczysty	szt.	5/50	5411313452106	71,40 zł	101,99 zł
S0720910	Taśma D1 - 19 mm x 7 m, biały / czarny	szt.	5/50	5411313452212	71,40 zł	101,99 zł
S0720870	Taśma D1 - 19 mm x 7 m, czarny / czerwony	szt.	5/50	5411313452175	71,40 zł	101,99 zł
S0720860	Taśma D1 - 19 mm x 7 m, czarny / niebieski	szt.	5/50	5411313452168	71,40 zł	101,99 zł
S0720890	Taśma D1 - 19 mm x 7 m, czarny / zielony	szt.	5/50	5411313452199	71,40 zł	101,99 zł
S0720930	Taśma D1 - 24 mm x 7 m, czarny / biały	szt.	5/50	5411313537131	81,89 zł	116,99 zł
S0720980	Taśma D1 - 24 mm x 7 m, czarny / żółty	szt.	5/50	5411313537186	81,89 zł	116,99 zł
S0720920	Taśma D1 - 24 mm x 7 m, czarny / przezroczysty	szt.	5/50	5411313537100	81,89 zł	116,99 zł
S0721010	Taśma D1 - 24 mm x 7 m, biały / czarny	szt.	5/50	5411313537216	81,89 zł	116,99 zł
S0720970	Taśma D1 - 24 mm x 7 m, czarny / czerwony	szt.	5/50	5411313537179	81,89 zł	116,99 zł



DYMO®

Permanentne etykiety poliestrowe D1.

Wyglądają tak samo jak etykiety standardowe, ale oferują mocną permanentną przyczepność w wymagających miejscach.

Elastyczne etykiety nylonowe D1.

Do stosowania w przypadku nierównych powierzchni o chropowatej strukturze, do znakowania okablowania. Permanentne.



kaseta zewnętrzna
100% z recyklingu



Trwały poliester

Elastyczny nylon

Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
TAŚMY D1 PERMANENTNE I NYLONOWE						
S0718040	Taśma D1 - 12 mm x 3,5 m - nylonowa, czarny / biały	szt.	5/50	5411313537179	55,17 zł	78,79 zł
S0718050	Taśma D1 - 19 mm x 3,5 m - nylonowa, czarny / biały	szt.	5/50	5411313169585	71,40 zł	101,99 zł
S0718060	Taśma D1 - 12 mm x 5,5 m - poliestrowa trwała, czarny / biały	szt.	5/50	5411313169592	55,17 zł	78,79 zł
S0718070	Taśma D1 - 19 mm x 5,5 m - poliestrowa trwała, czarny / biały	szt.	5/50	5411313169608	71,40 zł	101,99 zł

LabelManager

Materiały eksploatacyjne

- porównanie

Porównanie etykiet D1					
D1 ETYKIETY STANDARDOWE (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC	-	S0720710	S0720560	S0720860	-
ABC	-	S0720740	S0720590	S0720890	-
ABC	-	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC	-	-	S0720610	S0720910	S0721010
ABC	-	S0720690	S0720540	S0720840	-
ABC	-	-	S0720510	-	-
ABC	-	-	S0720600	-	-
ABC	-	S0720700	S0720550	S0720850	-
ABC	-	-	S0720520	-	-
D1 ETYKIETY STANDARDOWE W MULTIPACKACH (7 m)		9 mm	12 mm	19 mm	
ABC	-	2093096	2093097	2093098	-
D1 DURABLE ETYKIETY WYTRZYMAŁE (3 m)			12 mm		
ABC	-	-	1978366	-	-
ABC	-	-	1978365	-	-
ABC	-	-	1978367	-	-
D1 DURABLE ETYKIETY WYTRZYMAŁE (5.5 m)			12 mm		
ABC	-	-	1978364	-	-
D1 ETYKIETY PERMANENTNE (5.5 m)			12 mm	19 mm	
ABC	-	-	S0718060	S0718070	-
D1 ETYKIETY NYLONOWE (3.5 m)			12 mm	19 mm	
ABC	-	-	S0718040	S0718050	-

DYMO®

LabelWriter® 550

NOWE
i
ULEPSZONE

LW

Łatwa w obsłudze bezatramentowa drukarka etykiet do komputerów PC i Mac®.

- Wykorzystuje technologię bezpośredniego druku termicznego – nie ma potrzeby stosowania atramentu ani tonera
- Tworzy i drukuje ponad 60 rodzajów etykiet korzystając z USB za pomocą darmowego oprogramowania DYMO® Connect
- Prędkość nawet o 20% większa, niż w przypadku drukarki LabelWriter™ 450 – drukowanie do 62* etykiet na minutę
- Grafika jest precyzyjna dzięki rozdzielczości 300 dpi



Automatyczne rozpoznawanie etykiet

Nowa technologia pozwala na automatyczne rozpoznawanie etykiet. Wyświetla ich rozmiar, rodzaj oraz liczbę pozostałych etykiet eliminując frustrację i gwarantując że etykiety nigdy nie skończą się bez wcześniejszego powiadomienia.



Nigdy nie zabraknie Ci atramentu, etykiet ani cierpliwości dzięki produktom DYMO® serii LabelWriter™ 550.

DZIAŁA TYLKO Z
**ORYGINALNYMI
ETYKIETAMI
DYMO®**

Cechy etykiet LabelWriter



Certyfikat FSC®
etykiety
papierowe



Wolne od BPA
etykiety
papierowe



Bez tuszu i tonerów =
mniej odpadów.



Opakowania z
recyklingu



DYMO® Durable
dostępne
etykiety



Wysyłki i organizacja pracy biura



Identyfikatory dla gości



Etykiety cenowe i inwentaryzacja

Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
2112722	DYMO LabelWriter 550 NOWOŚĆ	szt.	1/6	3026981127229	546,73 zł	606,99 zł

DYMO®

LabelWriter® 550 Turbo

NOWE
i
ULEPSZONE

LW

Szybka drukarka etykiet do komputerów PC/Mac® z możliwością połączenia z siecią LAN.

- Wykorzystuje technologię bezpośredniego druku termicznego – nie ma potrzeby stosowania atramentu ani tonera
- Tworzy i drukuje ponad 60 rodzajów etykiet korzystając z USB lub sieci LAN za pomocą darmowego oprogramowania DYMO® Connect
- Drukuje do 90 etykiet* na minutę, o 45% szybsza niż drukarka LabelWriter™ 550
- Grafika jest precyzyjna dzięki rozdzielczości 300 dpi



Automatyczne rozpoznawanie etykiet

Nowa technologia pozwala na automatyczne rozpoznawanie etykiet. Wyświetla ich rozmiar, rodzaj oraz liczbę pozostałych etykiet eliminując frustrację i gwarantując że etykiety nigdy nie skończą się bez wcześniejszego powiadomienia.



Nigdy nie zabraknie Ci atramentu, etykiet ani cierpliwości dzięki produktom DYMO® serii LabelWriter™ 550.

DZIAŁA TYLKO Z
**ORYGINALNYMI
ETYKIETAMI
DYMO®**

Cechy etykiet LabelWriter



Certyfikat FSC®
etykiety
papierowe



Wolne od BPA
etykiety
papierowe



Bez tuszu
i tonerów =
mniej
odpadów.



Opakowania z
recyklingu



DYMO® Durable
dostępne
etykiety



Wysyłki i organizacja pracy biura



Zarządzanie magazynem



Wykorzystanie do celów medycznych

Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
2112723	DYMO LabelWriter 550 Turbo NOWOŚĆ	szt.	1/6	3026981127236	726,20 zł	806,99 zł

DYMO®

LabelWriter® 5XL

NOWE
i
ULEPSZONE



Szybka i profesjonalna drukarka etykiet transportowych XL.

- Wykorzystuje technologię bezpośredniego druku termicznego – nie ma potrzeby stosowania atramentu ani tonera
- Tworzy i drukuje ponad 60 rodzajów etykiet korzystając z USB lub sieci LAN za pomocą darmowego oprogramowania DYMO® Connect
- Grafika jest precyzyjna dzięki rozdzielczości 300 dpi
- Szybkie i bezproblemowe drukowanie wielkoformatowych etykiet bezpośrednio z Amazon, a także za pomocą oprogramowania z UPS, FedEx i wielu innych



Automatyczne rozpoznawanie etykiet

Nowa technologia pozwala na automatyczne rozpoznawanie etykiet. Wyświetla ich rozmiar, rodzaj oraz liczbę pozostałych etykiet eliminując frustrację i gwarantując że etykiety nigdy nie skończą się bez wcześniejszego powiadomienia.



Nigdy nie zabraknie Ci atramentu, etykiet ani cierpliwości dzięki produktom DYMO® serii LabelWriter™ 550.

DZIAŁA TYLKO Z
**ORYGINALNYMI
ETYKIETAMI
DYMO®**

Cechy etykiet LabelWriter



Certyfikat FSC®
etykiety
papierowe



Wolne od BPA
etykiety
papierowe



Bez tuszu i tonerów =
mniej odpadów.



Opakowania z
recyklingu



DYMO® Durable
dostępne
etykiety



Etykiety wysyłkowe



Zarządzanie magazynem



Ogólna organizacja

Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
2112725	DYMO LabelWriter 550 5XL NOWOŚĆ	szt.	1	3026981127250	895,24 zł	994,99 zł

DYMO®

LabelWriter® 450



Etykiety
LabelWriter™
wolne od BPA



Szybsze drukowanie. Inteligentne wysyłanie. Profesjonalny wygląd.

- Drukowanie do 51 etykiet na minutę
- Wykorzystanie termicznej technologii druku - bez potrzeby kupowania drogich tuszów i tonerów
- Drukowanie czytelnych kodów kreskowych, etykiet i innych elementów graficznych w rozdzielczości 600 x 300 dpi
- Możliwość tworzenia i drukowania etykiet bezpośrednio z programów Microsoft Word®, Excel®, Outlook®, kontaktów Google i w wielu innych dzięki rozwiązaniu DYMO® Connect for Desktop



Drukowanie etykiet do oznaczania kopert, paczek, zasobów biurowych, pudełek w magazynie i nie tylko.

Zawartość zestawu:

- LabelWriter450
- Rolka etykiet adresowych
- Kabel zasilający
- Zasilacz
- Kabel USB
- Instrukcja szybkiego startu
- Ograniczona gwarancja 2+1*



Nie wymaga
tuszu ani tonera



Zgodne z Reach



Zgodne z RoHS



Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021netto PLN	Cena RRP 2021netto PLN
S0838770	DYMO LabelWriter 450	szt.	1/6	3501170838778	497,03 zł	551,99 zł

DYMO®

LabelWriter® 450 Duo




Etykiety
LabelWriter™
wolne od BPA



Drukuj szeroką gamę etykiet DYMO za pomocą jednej, uniwersalnej drukarki.

- Większa elastyczność drukowanych etykiet - możliwość drukowania zarówno oryginalnych etykiet DYMO LW w rozdzielczości 300 dpi, jak i oryginalnych etykiet DYMO D1 w rozdzielczości 180 dpi w różnych rozmiarach i kolorach
- Drukowanie do 71 etykiet na minutę
- Technologia druku termicznego, która nie wymaga tuszu ani tonera
- Możliwość tworzenia i drukowania etykiet bezpośrednio z programów Microsoft Word®, Excel®, Outlook®, kontaktów Google i w wielu innych dzięki rozwiązaniu DYMO® Connect for Desktop



Drukowanie etykiet do oznaczania kopert, paczek, zasobów biurowych, pudełek w magazynie i nie tylko.

Zawartość zestawu:

- LabelWriter 450 Duo
- Kaseta startowa D1 do etykiet, 24 mm x 3 m, czarny druk na białym tle
- Rolka etykiet adresowych
- Kabel zasilający
- Zasilacz
- Kabel USB
- Instrukcja szybkiego startu
- Ograniczona gwarancja 2+1*



Nie wymaga
tuszu ani tonera



Zgodne z Reach



Zgodne z RoHS



Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
S0838920	DYMO LabelWriter 450 DUO	szt.	1/3	3501170838921	855,52 zł	950,99 zł

DYMO®

LabelWriter® 450 Turbo




Etykiety
LabelWriter™
wolne od BPA



Zwiększ poziom wydajności, produktywności i profesjonalizmu w biurze.

- Szybkie drukowanie - do 71 etykiet na minutę, czyli wydajniej o 40% w porównaniu z modelem podstawowym
- Wydruki etykiet bezpośrednio z tekstu wprowadzonego w Microsoft Word®, Excel®, Outlook®, i CardScan bez konieczności przepisywania
- Możliwość tworzenia i drukowania etykiet adresowych, wysyłkowych, na segregatory i z kodami kreskowymi prosto z komputera PC lub Mac za pośrednictwem oprogramowania DYMO® Connect for Desktop



Drukowanie etykiet do oznaczania kopert, paczek, zasobów biurowych, pudełek w magazynie i nie tylko.

Zawartość zestawu:

- LabelWriter 450 Turbo
- Rolka etykiet adresowych
- Kabel zasilający
- Ładowarka
- Zasilacz
- Kabel USB
- Instrukcja szybkiego startu
- Ograniczona gwarancja 2+1*



Nie wymaga
tuszu ani tonera



Zgodne z Reach



Zgodne z RoHS



Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021netto PLN	Cena RRP 2021netto PLN
S0838820	DYMO LabelWriter 450 Turbo	szt.	1/6	3501170838822	660,18 zł	733,99 zł

DYMO®



Etykiety
LabelWriter™
wolne od BPA



LabelWriter® 450 Twin Turbo

Stwórz wydajniejsze i bardziej profesjonalne biuro dzięki dwurolkowej drukarce etykiet.

- Większa elastyczność drukowanych etykiet - możliwość drukowania zarówno oryginalnych etykiet DYMO LW w rozdzielczości 300 dpi, jak i oryginalnych etykiet DYMO D1 w rozdzielczości 180 dpi w różnych rozmiarach i kolorach
- Drukowanie do 71 etykiet na minutę
- Technologia druku termicznego, która nie wymaga tuszu ani tonera
- Możliwość tworzenia i drukowania etykiet bezpośrednio z programów Microsoft Word®, Excel®, Outlook®, kontaktów Google i w wielu innych dzięki rozwiązaniu DYMO® Connect for Desktop



Drukowanie etykiet do oznaczania kopert, paczek, zasobów biurowych, pudełek w magazynie i nie tylko.

Zawartość zestawu:

- LabelWriter 450 Twin Turbo
- Rolka etykiet adresowych
- Kabel zasilający
- Ładowarka
- Zasilacz
- Kabel USB
- Instrukcja szybkiego startu
- Ograniczona gwarancja 2+1*



Nie wymaga
tuszu ani tonera



Zgodne z Reach



Zgodne z RoHS



Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
S0838870	DYMO LabelWriter 450 Turbo Twin	szt.	1/3	3501170838877	895,24 zł	994,99 zł

DYMO®

LabelWriter® 4XL



Etykiety
LabelWriter™
wolne od BPA



Szybsze etykietowanie i pewniejsza wysyłka dzięki szybkiej drukarce do intensywnej eksploatacji.

- Drukowanie wszystkich rodzajów etykiet DYMO LW w ponad 60 rozmiarach i stylach
- Drukowanie do 129 etykiet na minutę w rozdzielczości 300 dpi, co zapewnia wyraźne i precyzyjne teksty, grafiki oraz kody kreskowe
- Technologia druku termicznego, która nie wymaga tuszu ani tonera
- Możliwość tworzenia i drukowania etykiet bezpośrednio z programów Microsoft Word®, Excel®, Outlook®, kontaktów Google i w wielu innych dzięki rozwiązaniu DYMO® Connect for Desktop



Drukowanie etykiet do oznaczania kopert, paczek, zasobów biurowych, pudełek w magazynie i nie tylko.

Zawartość zestawu:

- LabelWriter 4XL
- Etykiety wysyłkowe dużego formatu
- Kabel zasilający
- Zasilacz
- Kabel USB
- Instrukcja szybkiego startu
- Ograniczona gwarancja 2+1*



Nie wymaga
tuszu ani tonera



Zgodne z REACH



Zgodne z RoHS



Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
S0904950	DYMO LabelWriter 4XL	szt.	1/2	3501170904954	1 262,25 zł	1 402,99 zł

DYMO®

LabelWriter® Wireless



Etykiety
LabelWriter™
wolne od BPA



Zwiększ poziom wydajności, produktywności i profesjonalizmu w biurze.

- Wbudowany moduł Wi-fi umożliwiający drukowanie bezprzewodowe
- Drukowanie do 71 etykiet na minutę
- Technologia druku termicznego, która nie wymaga tuszu ani tonera
- Możliwość tworzenia i drukowania etykiet bezpośrednio z programów Microsoft Word®, Excel®, Outlook®, kontaktów Google i w wielu innych dzięki rozwiązaniu DYMO® Connect for Desktop



Drukowanie etykiet do oznaczania kopert, paczek, zasobów biurowych, pudełek w magazynie i nie tylko.

Zawartość zestawu:

- LabelWriter Wireless
- Rolka etykiet adresowych
- Kabel zasilający
- Zasilacz
- Kabel USB
- Instrukcja szybkiego startu
- Ograniczona gwarancja 2+1*



Nie wymaga
tuszu ani tonera



Zgodne z Reach



Zgodne z RoHS



Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
2000931	DYMO LabelWriter WIRELESS	szt.	1/4	3501170009314	681,05 zł	756,99 zł

LabelWriter®

PORÓWNANIE CECH DRUKAREK LABEL WRITER



MODEL / FUNKCJA	LabelWriter™ 550	LabelWriter™ 550 Turbo	LabelWriter™ 5XL
Automatic Label Recognition™	Tak	Tak	Tak
Rozdzielczość druku (DPI)	300 x 300	300 x 300	300 x 300
System drukowania	Druk termiczny	Druk termiczny	Druk termiczny
Prędkość drukowania (etykiety na minutę)	62	90	53 (129 dla Etykiety o dużej pojemności)
Maksymalna szerokość druku (mm)	56	56	106
Dostępne szablony etykiet	100+	100+	100+
Projektant szablonów etykiet	Tak	Tak	Tak
Drukuj teksty, kody kreskowe (20 typów), obrazy i zdjęcia, datę i czas, numery seryjne i wiele innych	Tak	Tak	Tak
Typy etykiet i wymiary	27	27	30
Prowadnice etykiet (utrzymują etykiety w jednej linii)	Tak	Tak	Tak
Tryb uśpienia (oszczędzanie energii)	Tak	Tak	Tak
Łączność	-	LAN	LAN
Dołączone etykiety	20 etykiet 89 x 36 mm	20 etykiet 89 x 36 mm	20 etykiet 104 x 159 mm
Wymiary (S x G x W)	127 x 187 x 134 mm	127 x 187 x 134 mm	178 x 187 x 134 mm
Waga (bez adaptera/rolki)	1310 g	1310 g	890 g
Gwarancja*	2+1 lat	2+1 lat	2+1 lat



MODEL / CECHA	LabelWriter™ Wireless	LabelWriter™ 450/ LabelWriter™ 450 Turbo	LabelWriter™ 450 Twin Turbo	LabelWriter™ 450 Duo	LabelWriter™ 4XL
Rozdzielczość druku (DPI)	600 x 300	600 x 300	600 x 300	600 x 300	600 x 300
System druku	Direct Thermal - bezpośredni, termiczny	Direct Thermal - bezpośredni, termiczny	Direct Thermal - bezpośredni, termiczny	Direct Thermal - bezpośredni, termiczny	Direct Thermal - bezpośredni, termiczny
Szybkość druku (ilość etykiet na minutę)	71	51/71	71	71	53 (129 etykiet wysokiej wydajności)
Maksymalna szerokość druku (mm)	56	56	56	56	106
Ilość dostępnych wzorów	100+	100+	100+	100+	100+
Projektant etykiet	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Druk EAN (20 rodzajów), zdjęć oraz obrazków, daty i czasu, numerów seryjnych i wiele więcej	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Typ i syle etykiet	28 mm	28 mm	28 + 45 mm taśm D1	28 mm	30 mm
Wyrównanie etykiet	Tak	Tak	Tak	No	Tak
Moduł uśpienia (oszczędność energii)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Podłączenie sieciowe (przez system operacyjny)	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
Bezprzewodowa	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
Etykiety startowe w zestawie	100 etykiet 89 x 36 mm	100 etykiet 89 x 36 mm	2 x 100 etykiet 89 x 36 mm	100 etykiet, 89 x 36 mm + 24 mm x 3 m D1 czarne na białym	50 etykiet 104 x 159 mm
Rozmiar	127 x 204 x 124 mm	127 x 187 x 134 mm	217 x 187 x 134 mm	140 x 197 x 183 mm	178 x 187 x 134 mm
Waga	1,310 g	1,310 g	1,120 g	1,360 g	890 g
Gwarancja*	2+1 lat	2+1 lat	2+1 lat	2+1 lat	2+1 lat

LabelWriter® Materiały eksploatacyjne



Wytrzymałe etykiety LW Durables.

Odporne na rozdarcia, pokryte polipropylenem, ekstrapocne, wytrzymałe na ścieranie etykiety, które dobrze sprawdzą się w różnych temperaturach, idealne do opisywania regałów i pojemników magazynowych.



Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
ETYKIETY DURABLES						
2112285	Durable etykieta wielofunkcyjna - 25 mm x 89 mm	2 rolki x 350 szt.	1/6	71701002440	313,95 zł	448,99 zł
2112286	Durable etykieta wielofunkcyjna kwadratowa - 25 mm x 25 mm	2 rolki x 850 szt.	1/6	71701002464	313,95 zł	448,99 zł
2112289	Durable etykieta wielofunkcyjna medium - 57 mm x 32 mm	1 rolka x 800 szt.	1/6	71701002471	408,07 zł	582,99 zł
2112284	Durable etykieta do kodów kreskowych - 19 mm x 64 mm	2 rolki x 450 szt.	1/6	71701002488	313,95 zł	448,99 zł
2112287	Durable duża etykieta wysyłkowa - 104 mm x 159 mm	1 rolka x 200 szt.	1/6	71701002495	533,80 zł	762,99 zł
2112288	Durable duża etykieta wielofunkcyjna - 59 mm x 190 mm	1 rolka x 170 szt.	1/6	71701002501	439,68 zł	627,99 zł
2112290	Durable etykieta wysłkowa - 59 mm x 102 mm	1 rolka x 300 szt.	1/6	71701002518	408,07 zł	582,99 zł
2112283	Durable mała etykieta wielofunkcyjna - 25 mm x 54 mm, małe pudełko	1 rolka x 160 szt.	1/6	71701003829	78,30 zł	111,99 zł



Etykiety papierowe LW.

Do użytku z drukarkami Label Writers. Idealne etykiety do tworzenia wysyłek i innych potrzeb w zakresie organizacji pracy.



Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
ETYKIETY DO KOMPUTEROWYCH Drukarek ETYKIET						
S0722520	Etykieta na adres zwrotny - 25 x 54 mm, biała	1 rolka x 500 szt.	6/60	5411313113526	42,88 zł	61,29 zł
S0722530	Etykiety różnego przeznaczenia - podwójna 24 x 12 mm, biała	1 rolka x 1000 szt.	6/60	5411313113533	34,62 zł	49,49 zł
S0722540	Etykiety różnego przeznaczenia - 57 x 32 mm, biała	1 rolka x 1000 szt.	6/60	5411313113540	91,95 zł	130,99 zł
2093094	Etykiety różnego przeznaczenia - 57 x 32 mm, biała - VALUE PACK 6 szt.	1 rolka x 1000 szt.	1	3026980930943	441,36 zł	630,99 zł
2093095	Etykiety różnego przeznaczenia - 57 x 32 mm, biała - VALUE PACK 12 szt.	1 rolka x 1000 szt.	1	3026980930950	772,38 zł	1102,99 zł
S0722550	Etykiety różnego przeznaczenia - 19 x 51 mm, biała	1 rolka x 500 szt.	6/60	5411313113557	43,17 zł	61,69 zł
2133399	Etykiety różnego przeznaczenia - 54 x 101 mm, czerwona	1 rolka x 220 szt.	6/48	3026981333996	82,61 zł	117,99 zł
2133400	Etykiety różnego przeznaczenia - 54 x 101 mm, żółta	1 rolka x 220 szt.	6/48	3026981334009	82,61 zł	117,99 zł
S0722560	Etykieta na identyfikator imienny - 89 x 41 mm, biała	1 rolka x 300 szt.	6/60	5411313113564	69,25 zł	98,89 zł
S0722370	Standardowa etykieta adresowa - 89 x 28 mm, biała	2 rolki x 130 szt.	1	5411313990103	48,41 zł	69,19 zł
2093091	Standardowa etykieta adresowa - 89 x 28 mm, biała - VALUE PACK 12 szt.	24 rolek x 130 szt.	1	3026980930912	232,37 zł	331,99 zł



LabelWriter®

Materiały eksploatacyjne

Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
ETYKIETY DO KOMPUTEROWYCH DRUKAREK ETYKIET						
S0722360	Standardowa etykieta adresowa - 89 x 28 mm, biała - VALUE PACK 24 szt.	4 rolki x 130 szt.	1/60	5411313131889	406,64 zł	580,99 zł
S0722380	Etykiety różnokolorowe - 28 x 89 mm, żółta, różowa, niebieska i zielona	4 rolki x 130 szt.	1/60	5411313990110	150,86 zł	215,99 zł
S0722400	Duża etykieta adresowa - 89 x 36 mm, biała	2 rolki x 260 szt.	6/60	5411313990127	93,39 zł	132,99 zł
2093093	Duża etykieta adresowa - 89 x 36 mm, biała - VALUE PACK 12 szt.	12 rolek x 260 szt.	1	3026980930936	448,27 zł	639,99 zł
S0722390	Duża etykieta adresowa - 89 x 36 mm, biała - VALUE PACK 24 szt.	24 rolek x 260 szt.	1	5411313131872	784,48 zł	1120,99 zł
S0722410	Duża etykieta adresowa - 89 x 36 mm, przezroczysty	1 rolka x 260 szt.	6/60	5411313990134	102,01 zł	145,99 zł
S0722430	Identyfikator transportowy imienny - 101 x 54 mm, biała	1 rolka x 220 szt.	6/60	5411313990141	82,61 zł	117,99 zł
2093092	Identyfikator transportowy imienny - 101 x 54 mm, biała - VALUE PACK 6 szt.	6 rolek x 220 szt.	1	3026980930929	396,53 zł	565,99 zł
S0722420	Identyfikator transportowy imienny - 101 x 54 mm, biała - VALUE PACK 12 szt.	12 rolek x 220 szt.	1	5411313131865	693,92 zł	990,99 zł
S0722440	Etykieta na dyskietkę - 70 x 54 mm, biała	1 rolka x 320 szt.	6/60	5411313990158	93,39 zł	132,99 zł
S0722460	Etykieta na teczke z zawieszka - 50 x 12 mm, biała	1 rolka x 220 szt.	6/60	5411313990172	45,04 zł	64,29 zł
S0722470	Etykiety na segregatory - 190 x 38 mm małe (białe)	1 rolka x 110 szt.	6/60	5411313990189	91,95 zł	130,99 zł
S0722480	Etykieta na duży segregator - 190 x 59 mm, biała	1 rolka x 110 szt.	6/60	5411313990196	107,04 zł	152,99 zł
S0904980	Etykieta wysyłkowa XXL/ logistic label XXL dla modelu LW4XL - 104 x 159 mm	1 rolka x 220 szt.	1/12	3501170904985	93,39 zł	132,99 zł
1983173	Etykieta wysyłkowa standardowa - dla okazjonalnych użytkowników	1 rolka x 130 szt.	6/48	3501179831732	26,93 zł	38,49 zł
1983172	Duża etykieta wysyłkowa - 28 mm x 89 mm, dla okazjonalnych użytkowników	1 rolka x 260 szt.	6/48	3501179831725	52,08 zł	74,39 zł
S0947420	Mega rolki etykiet LW z etykietami adresowymi - 102 x 59 mm dla modelu LW4XL	2 rolki x 575 szt.	1/6	3501170947425	173,14 zł	246,99 zł
S0929100	Etykiety wizytówkowe - 51 x 89 mm, karton biała bez kleju	1 rolka x 300 szt.	6/48	3501170929100	57,32 zł	81,89 zł
S0929120	Etykiety różnego przeznaczenia - 25 x 25 mm, biała	1 rolka x 750 szt.	6/60	3501170929124	50,21 zł	71,69 zł

DYMO®

LetraTag® 100H SLV



Etykiety
LabelWriter™
wolne od BPA



Ręczna drukarka etykiet idealna do użytku w biurze lub domu.

- Duży wyświetlacz graficzny pozwala wyświetlić efekty tekstowe przed wydrukiem
- 5 rozmiarów czcionek, 7 stylów, 8 obramowań, 195 symboli
- Pamięć na 9 etykiet, znacznik daty
- Automatyczne wyłączanie oszczędzające energię. Zasilana 4 bateriami typu AA (niedołączone)
- Proste w użyciu przyciski nawigacyjne przyspieszające dostęp do funkcji specjalnych
- Drukowanie 1 lub 2 wierszy na etykiecie (szerokość 12 mm)
- Druk na papierowych, plastikowych, metalizowanych i naprostowywanych etykietach LetraTag



Zestaw podstawowy zawiera następujące elementy:

- Drukarka etykiet LetraTag® 100H
- Kaseta z etykietami papierowymi LT, czarny nadruk na białym tle, 12 mm x 4 m
- Podręcznik użytkownika
- Karta rocznej ograniczonej gwarancji



Nie wymaga
tuszu ani tonera



Zgodne z Reach



Zgodne z RoHS



ISO 9001



ISO 14001



Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
S0883990	DYMO LetraTag LT-100H	szt.	1/6	3501170883990	113,82 zł	125,99 zł

DYMO®



LetraTag® Materiały eksploatacyjne



Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
TAŚMY KONSUMENCKIE LETRATAG DO ZASTOSOWAŃ DOMOWYCH						
S0721510	DYMO taśma 12 mm/4 m - papierowa, biała	szt.	10x50	5411313912006	21,11 zł	30,19 zł
S0721800	DYMO 3 taśmy 12 mm/4 m - papierowa, biała, plastikowa, żółta, met.	szt.	10x52	5411313912419	51,79 zł	73,99 zł
S0721530	DYMO taśma 12 mm/4 m - plastikowa, przezroczysta	szt.	10x53	5411313122672	24,20 zł	34,59 zł
S0721660	DYMO taśma 12 mm /4 m - plastikowa, biała	szt.	10x51	5411313912211	24,20 zł	34,59 zł
S0721620	DYMO taśma 12 mm /4 m - plastikowa, żółta	szt.	10x54	5411313912020	24,20 zł	34,59 zł
S0721730	DYMO taśma 12 mm /4 m - plastikowa, srebrna	szt.	10x55	5411313912082	26,64 zł	38,09 zł
S0721630	DYMO taśma 12 mm /4 m - plastikowa, czerwona	szt.	10x56	5411313912037	24,20 zł	34,59 zł
S0721650	DYMO taśma 12 mm/4 m - plastikowa, niebieska	szt.	10x57	5411313912051	24,20 zł	34,59 zł
S0721640	DYMO taśma 12 mm /4 m - plastikowa, zielona	szt.	10x58	5411313912044	24,20 zł	34,59 zł
S0718850	DYMO taśma 12 mm /2 m - papierowa, do wprasowywania	szt.	10x59	5411313187695	24,20 zł	34,59 zł

DYMO Wyłaczarka JUNIOR®


DYMO Wyłaczarka JUNIOR - na taśmę 9 mm x 2 m.

- Wyłaczarka jest tak prosta w użyciu, że praca z nią to przyjemność. Po prostu "obróć i naciśnij", aby tworzyć atrakcyjne etykiety wyłaczane prawie wszystko, co wymaga uporządkowania, na przykład zeszyty dzieci, szafkę z zabawkami lub narzędzia w garażu, pudełka, teczki i segregatory



Funkcje i korzyści:

- Ergonomiczny mechanizm "obróć i naciśnij" zapewnia komfort pracy dorosłym i dzieciom
- Możliwość wyśrodkowania tekstu na etykiecie przy użyciu przycisku Start/Stop
- Wyjście taśmy z przodu urządzenia pozwala podglądać drukowane znaki
- Wytrzymała, gwarantująca trwałość obudowa z tworzywa ABS
- Proste ładowanie – wystarczy włożyć kasety z taśmą w szczelinę
- Wyłacza 42 różne znaki, w tym symbole specjalne
- Ostatni wyłoczony znak jest zawsze widoczny, co zmniejsza zużycie etykiet
- Wykorzystuje taśmy 3D o szerokości 9 mm
- Nie wymaga baterii



Dostępne szerokości taśm:

9 mm



Łatwo usuwalna warstwa zabezpieczająca
Szybkie i łatwe usuwanie warstwy zabezpieczającej w celu bezproblemowego naklejania etykiet.



Odporność na promieniowanie UV



Wodoodporność



Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
S0717900	DYMO Wyłaczarka JUNIOR - na taśmę 9 mm x 2 m	szt.	1/6/36	5411313127462	32,17 zł	35,69 zł

DYMO Wyłaczarka OMEGA®

DYMO Wyłaczarka OMEGA - na taśmę 9 mm x 2 m.

- Wyłaczarka niezbędna do wielu praktycznych zastosowań w domu (np. w kuchni, pokoju dziecka, domowym biurze czy garażu)
- Dzięki naszemu wyjątkowemu uchwytowi Soft-GripSM wyłaczarka Omega zapewnia komfort użytkowania
- Etykiety można łatwo ładować i przycinać dzięki ulepszonemu mechanizmowi odcinania taśmy, ułatwiającemu szybkie oddzielanie jej od przekładki



Nawet dzieci mogą jej używać. Nie wymaga baterii, pozwala natomiast bez wysiłku drukować litery, cyfry i symbole.

Funkcje i korzyści:

- Intuicyjny system etykietowania "obróć i naciśnij"
- Ergonomiczny uchwyt pokryty warstwą gumy
- Zestaw 49 znaków
- Taśmy o szerokości 9 mm, dostępne w 6 kolorach
- Wyraźna czcionka o wysokości 3.7 mm
- Znaki € i @ na kole wyłaczającym
- Nie wymaga baterii
- Dołączona taśma tłoczona DYMO o szerokości 9 mm
- Możliwość wyśrodkowania tekstu na etykiecie przy użyciu przycisku Start/Stop
- Łatwe ładowanie kasetki

Dostępne szerokości taśm:

9 mm



Łatwo usuwalna warstwa zabezpieczająca
Szybkie i łatwe usuwanie warstwy zabezpieczającej w celu bezproblemowego naklejania etykiet.



Odporność na promieniowanie UV




Wodoodporność



Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
S0717930	DYMO Wyłaczarka OMEGA - na taśmę 9 mm x 2 m		1/6/12	5411313127486	40,93 zł	45,49 zł

Wyłaczarki Materiały eksploatacyjne



Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
TAŚMY KONSUMENCKIE 3D DLA WYŁĄCZAREK DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH I DOMOWYCH						
S0847730	DYMO taśma 3D 3 rolki 3 m x 9 mm czarna	1 blister/3 szt.	1x5x30	3501170847732	22,98 zł	32,79 zł
S0847750	DYMO taśma 3D 3 rolki 3 m x 9 mm mix	1 blister/3 szt.	1x5x30	3501170847756	22,98 zł	32,79 zł
520109	DYMO taśma 3D 1 rolka 3 m x 9 mm czarna	szt.	1x10	3501170898130	10,69 zł	15,29 zł
520106	DYMO taśma 3D 1 rolka 3 m x 9 mm niebieska	szt.	1x10	3501170898147	10,69 zł	15,29 zł
520105	DYMO taśma 3D 1 rolka 3 m x 9 mm zielona	szt.	1x10	3501170898161	10,69 zł	15,29 zł
520102	DYMO taśma 3D 1 rolka 3 m x 9 mm czerwona	szt.	1x10	3501170898154	10,69 zł	15,29 zł



Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
AKCESORIA						
S0721440	Zasilacz do drukarki	1 szt.	1/60	5411313400763	110,08 zł	121,99 zł
S0929080	Print Serwer	1 szt.	1/10	3501170929087	497,22 zł	551,99 zł

Cyfrowe wagi pocztowe

Precyzyjne ważenie dowolnej koperty lub paczki.


- Waga pocztowa DYMO umożliwia ważenie kopert i paczek o maksymalnym ciężarze 10 kg, eliminując w ten sposób konieczność odwiedzania poczty
- Dzięki niewielkim rozmiarom mieści się na każdym biurku i w większości szuflad
- Zasilana trzema bateriami AAA (niedołączone) lub za pomocą kabla USB po podłączeniu do komputera PC lub Mac (tylko modele M5 i M10)



Oszczędzaj czas i pieniądze. Precyzyjne ważenie dowolnej koperty lub paczki za każdym razem.

Wszystkie wagi pocztowe DYMO charakteryzują się następującymi funkcjami:

- Funkcja HOLD pozwala zablokować wyświetlacz na 10 sekund po zdjęciu przesyłki, co jest przydatne, kiedy przesyłka zasłania wyświetlacz podczas ważenia
- Funkcja TARA – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku z pominięciem ciężaru samego pojemnika
- Funkcja automatycznego wyłączania urządzenia po okresie bezczynności pozwala oszczędzić energię baterii



Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
S0928980	M1 Waga listowa 1 kg	szt.	1/2	3501170928981	114,94 zł	163,99 zł
S0928990	M2 Waga listowa 2 kg	szt.	1/2	3501170928998	139,37 zł	198,99 zł
S0929000	M5 Waga listowa 5 kg	szt.	1/2	3501170929001	191,10 zł	272,99 zł
S0929010	M10 Waga listowa 10 kg	szt.	1/2	3501170929018	243,55 zł	347,99 zł

Cyfrowe wagi do przesyłek

Precyzyjne ważenie dowolnej przesyłki za każdym razem.

- Cyfrowa, przenośna waga do przesyłek DYMO z interfejsem USB pozwala oszczędzać czas, pieniądze i być może zdrowie
- Maksymalny ciężar paczek wynosi 180 kg
- Wbudowany uchwyt pozwala przenosić w pobliże cięższych przedmiotów, co eliminuje konieczność ich dźwigania



Oszczędzaj czas i pieniądze. Precyzyjne ważenie dowolnej koperty lub paczki za każdym razem.

Wszystkie wagi przesyłek DYMO charakteryzują się następującymi funkcjami:

- Funkcja HOLD pozwala zablokować wyświetlacz na 10 sekund po zdjęciu przesyłki, co jest przydatne, kiedy przesyłka zasłania wyświetlacz podczas ważenia
- Funkcja TARA – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku z pominięciem ciężaru samego pojemnika
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po okresie bezczynności pozwala oszczędzić energię baterii
- Odłączany wyświetlacz LCD pozwala odczytywać wyniki w trybie ręcznym lub po zamontowaniu
- Zasilanie za pomocą dołączonego zasilacza, 3 bateriami (nieodłączone) lub kabla USB (dołączony) po podłączeniu do komputera PC lub Mac



Windows® XP
Windows Vista®
Windows® 7



System Mac OS®
v10.4
lub nowszy

Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
S0929020	S50 Waga wysyłkowa 50 kg	szt.	1/2	3501170929025	520,87 zł	743,99 zł
S0929030	S100 Waga wysyłkowa 100 kg	szt.	1/2	3501170929032	592,00 zł	845,99 zł
S0929040	S180 Waga wysyłkowa 180 kg	szt.	1/2	3501170929049	696,17 zł	994,99 zł



DYMO[®]

Rhino[™] 4200



IND



Kompaktowa drukarka dla profesjonalistów w ciągłym ruchu, która pozwala zaoszczędzić czas.

- Klawiatura, podobna do komputerowej, z ustawieniami lokalnymi ułatwia i przyspiesza wprowadzanie tekstu
- Klawisze skrótów umożliwiają tworzenie i formatowanie owijek na przewody, flag, kodów kreskowych Code 39 i Code 128 oraz etykiet o stałej długości, etykiet ogólnych i etykiet wyłączników
- Klawisz „Ulubione” zapewnia dostęp do najczęściej używanych etykiet, symboli i terminów za pomocą jednego klawisza
- Obsługę ułatwia klawisz ustawień własnych, do którego można przypisać ustawienia dla poszczególnych formatów etykiet
- Zaprogramowana fabrycznie biblioteka zapewnia dostęp do 150 symboli i terminów z zakresu bezpieczeństwa, elektryczności, audio/video i zarządzania infrastrukturą
- Zintegrowane gumowe osłony chronią przed uszkodzeniem w przypadku upuszczenia
- Duży wyświetlacz z funkcją podświetlania ułatwia odczyt nawet przy słabym oświetleniu



Zawartość zestawu:

- Drukarka etykiet Rhino 4200
- Kasetę z białymi etykietami winylowymi o szerokości 12 mm
- Skrócony podręcznik obsługi



Zestaw zawiera pojedyncze urządzenie oraz:

- Kasetę z białymi etykietami winylowymi o szerokości 9 mm
- Zasilacz sieciowy
- Futerał transportowy
- Akumulator



Krótkie zestawienie danych technicznych

Wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł.)	215 x 103 x 57 mm
Masa (bez baterii)	540 g
Zgodność z komputerami Mac [®] /PC	Nie
Obsługiwane rozmiary etykiet	6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm
Platforma taśm	IND Rhino [™]
Rozdzielczość	180 dpi
System drukowania	Transfer termiczny
Szybkość drukowania	15 mm/s
Kody kreskowe	Tak, Code 39 i Code 128
Typ gilotyny	Ręczna
Baterie	6 baterii AA lub akumulatorów (brak w zestawie)
Zasilacz sieciowy	Tak, (jako wyposażenie dodatkowe)
Obsługa sieci	Nie

Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
S0955990	RHINO 4200, klawiatura QWERTY	szt.	1/4	3501170955994	350,78 zł	389,99 zł
1852995	RHINO 4200, zestaw walizkowy QWERTY	szt.	1/3	3501178529951	513,12 zł	569,99 zł

DYMO®

Rhino™ 5200



IND



Przenośne narzędzie do etykietowania oszczędzające czas.

- Spełnia wszystkie standardy etykietowania ANSI, TIA/EIA-606-B
- Wyjątkowe klawisze skrótów pozwalają automatycznie ustawić rozmiar, ułożenie i format tekstu etykiet przeznaczonych do wykorzystania na panelach elektrycznych, blokach terminali i przyłączach 110, flagach na przewody i kable, opaskach pionowych i poziomych, a także w zastosowaniach poziomych i o stałej długości
- Drukuje kody paskowe Codę 39 i Codę 128 na etykietach o szer. 19 mm
- Pamięć ostatniej etykiety; możliwość przechowania maksymalnie 100 najczęściej wykorzystywanych etykiet
- Biblioteka symboli zawiera ponad 100 fabrycznie zaprogramowanych symboli branżowych
- Gumowe wykończenie zapobiega wyslizgiwaniu się urządzenia i chroni przed uszkodzeniami podczas upadku lub uderzenia



Zawartość zestawu:

- Drukarka etykiet Rhino 5200
- Kasetę z białymi etykietami winylowymi o szerokości 19 mm
- Skrócony podręcznik obsługi



Zestaw zawiera pojedyncze urządzenie oraz:

- Kasetę z białymi etykietami winylowymi o szerokości 19 mm
- Zasilacz sieciowy
- Futerał transportowy
- Akumulator



Krótkie zestawienie danych technicznych

Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.)	234 x 124 x 64 mm
Masa (bez baterii)	0,8 kg
Zgodność z komputerami Mac®/PC	Nie
Obsługiwane rozmiary etykiet	6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm
Platforma taśm	IND Rhino™
Rozdzielczość	180 dpi
System drukowania	Transfer termiczny
Szybkość drukowania	10 mm/s
Kody kreskowe	Tak, Code 39 i Code 128
Typ gilotyny	Ręczna
Baterie	6 baterii AA lub akumulatorów (brak w zestawie)
Zasilacz sieciowy	Tak (tylko w zestawie)

Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
S0841480	RHINO 5200	1/4	szt.	3501170841488	656,80 zł	729,99 zł
S0841400	RHINO 5200, zestaw walizkowy	1/3	szt.	3501170841402	911,50 zł	1012,99 zł

RhinoTM Materiały eksploatacyjne

Obsługiwane etykiety

Przemysłowe winylowe

Doskonale do zastosowań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dostępne w szerokiej gamie kolorów.

- Certyfikat UL, zgodność z normą UL 969
- Zgodność z RoHS
- Wartość znamionowa temperatury: od -40°C do 80°C

Przemysłowe elastyczne nylonowe

Zaprojektowane specjalnie do oznaczania zakrzywionych powierzchni oraz kabli i przewodów.

- Certyfikat UL, zgodność z normą UL 969
- Zgodność z RoHS
- Wartość znamionowa temperatury: od -10°C do 80°C

Trwałe poliestrowe przemysłowe

Profesjonalne, błyszczące wykończenie idealne do etykietowania krosownic, przyłączy, płytek czołowych, koszy, belek i innych.

- Certyfikat UL, zgodność z normą UL 969
- Zgodność z RoHS
- Wyłącznie do płaskich powierzchni
- Wartość znamionowa temperatury: od -40°C do 150°C

Przemysłowe rurki termokurczliwe

Do profesjonalnej identyfikacji kabli. Współczynnik obkurczania 3:1 zapewnia ściśle przyleganie do przewodów i kabli.

- Spełniają wymogi standardów MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL- 23053/5 (klasa 1 i 3)
- Uznane w normach UL jako składnik UL 224
- Zgodność z RoHS
- Wartość znamionowa temperatury: od -55° do 135°C

Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
TAŚMY SPECJALISTYCZNE RHINO DO DRUKAREK ETYKIET PRZEMYSŁOWYCH						
1805437	RHINO taśma winylowa 9 mm biała na czarnym	szt.	5x25	71701059932	58,83 zł	83,99 zł
18443	RHINO taśma winylowa 9 mm czarna na białym	szt.	5x25	71701184436	58,83 zł	83,99 zł
18444	RHINO taśma winylowa 12 mm czarna na białym	szt.	5x25	71701184443	61,56 zł	87,89 zł
18432	RHINO taśma winylowa 12 mm czarna na żółtym	szt.	5x25	71701184320	61,56 zł	87,89 zł
18435	RHINO taśma winylowa 12 mm czarna na pomarańczowym	szt.	5x25	71701184351	61,56 zł	87,89 zł
1805416	RHINO taśma winylowa 12 mm biała na czerwonym	szt.	5x25	71701059727	61,56 zł	87,89 zł
1805435	RHINO taśma winylowa 12 mm biała na czarnym	szt.	5x25	71701059918	61,56 zł	87,89 zł
1805414	RHINO taśma winylowa 12 mm biała na zielonym	szt.	5x25	71701059703	61,56 zł	87,89 zł
1805243	RHINO taśma winylowa 12 mm biała na niebieskim	szt.	5x25	71701059673	61,56 zł	87,89 zł
18445	RHINO taśma winylowa 19 mm czarna na białym	szt.	5x25	71701184450	69,54 zł	99,29 zł
18433	RHINO taśma winylowa 19 mm czarna na żółtym	szt.	5x25	71701184337	69,54 zł	99,29 zł
18436	RHINO taśma winylowa 19 mm czarna na pomarańczowym	szt.	5x25	71701184368	69,54 zł	99,29 zł
1805422	RHINO taśma winylowa 19 mm biała na czerwonym	szt.	5x25	71701059789	69,54 zł	99,29 zł
1805436	RHINO taśma winylowa 19 mm biała na czarnym	szt.	5x25	71701059925	69,54 zł	99,29 zł
1805420	RHINO taśma winylowa 19 mm biała na zielonym	szt.	5x25	71701059765	69,54 zł	99,29 zł
1805417	RHINO taśma winylowa 19 mm biała na niebieskim	szt.	5x25	71701059734	69,54 zł	99,29 zł
1805430	RHINO taśma winylowa 24 mm czarna na białym	szt.	5x25	71701059864	81,89 zł	116,99 zł
1805431	RHINO taśma winylowa 24 mm czarna na żółtym	szt.	5x25	71701059871	81,89 zł	116,99 zł
1805432	RHINO taśma winylowa 24 mm biała na czarnym	szt.	5x25	71701059888	81,89 zł	116,99 zł
1805442	RHINO taśma poliestrowa trwała 6 mm czarna na białym	szt.	5x25	71701059970	55,74 zł	79,59 zł
1805441	RHINO taśma poliestrowa trwała 6 mm czarna na metalicznym	szt.	5x25	71701059963	55,74 zł	79,59 zł
18482	RHINO taśma poliestrowa trwała 9 mm czarna na białym	szt.	5x25	71701184825	58,83 zł	83,99 zł
18485	RHINO taśma poliestrowa trwała 9 mm czarna na metalicznym	szt.	5x25	71701184856	58,83 zł	83,99 zł
18508DMO	RHINO taśma poliestrowa trwała 9 mm czarna na przezroczystym	szt.	5x25	71701185082	58,83 zł	83,99 zł
18483	RHINO taśma poliestrowa trwała 12 mm czarna na białym	szt.	5x25	71701184832	61,56 zł	87,89 zł

RhinoTM

Materiały eksploatacyjne

Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
TAŚMY SPECJALISTYCZNE RHINO DO DRUKAREK ETYKIET PRZEMYSŁOWYCH						
18486	RHINO taśma poliestrowa trwała 12 mm czarna na metalicznym	szt.	5x25	71701184863	61,56 zł	87,89 zł
622289	RHINO taśma poliestrowa trwała 12 mm czarna na przezroczystym	szt.	5x25	71701222893	61,56 zł	87,89 zł
18484	RHINO taśma poliestrowa trwała 19 mm czarna na białym	szt.	5x25	71701184849	69,54 zł	99,29 zł
18487	RHINO taśma poliestrowa trwała 19 mm czarna na metalicznym	szt.	5x25	71701184870	69,54 zł	99,29 zł
622290	RHINO taśma poliestrowa trwała 19 mm czarna na przezroczystym	szt.	1x25	71701222909	69,54 zł	99,29 zł
1734523	RHINO taśma poliestrowa trwała 24 mm czarna na białym	szt.	5x25	71701121851	82,61 zł	117,99 zł
18051	RHINO taśma/rurka termokurczliwa biała 6 mm/1,5 m: na kabel o średnicy: min 1.18 mm - max 2.33 mm (do opisywania kabli)	szt.	5x25	71701180513	99,85 zł	142,99 zł
18052	RHINO taśma/rurka termokurczliwa żółta 6 mm/1,5m: na kabel o średnicy: min 1.18 mm - max 2.33 mm (do opisywania kabli)	szt.	5x25	71701180520	99,85 zł	142,99 zł
18053	RHINO taśma/rurka termokurczliwa biała 9 mm/1,5 m: na kabel o średnicy: min 1.73 mm - max 3.73 mm (do opisywania kabli)	szt.	5x25	71701180537	104,17 zł	148,99 zł
18054	RHINO taśma/rurka termokurczliwa żółta 9 mm/1,5 m: na kabel o średnicy: min 1.73 mm - max 3.73 mm (do opisywania kabli)	szt.	5x25	71701180544	104,17 zł	148,99 zł
18055	RHINO taśma/rurka termokurczliwa biała 12 mm/1,5 m: na kabel o średnicy: min 2.97 mm - max 5.13 mm (do opisywania kabli)	szt.	5x25	71701180551	111,35 zł	158,99 zł
18056	RHINO taśma/rurka termokurczliwa żółta 12 mm/1,5 m: na kabel o średnicy: min 2.97 mm - max 5.13 mm (do opisywania kabli)	szt.	5x25	71701180568	111,35 zł	158,99 zł
18057	RHINO taśma/rurka termokurczliwa biała 19 mm/1,5 m: na kabel o średnicy: min 4.64 mm - max 8.70 mm (do opisywania kabli)	szt.	5x25	71701180575	120,69 zł	171,99 zł
18058	RHINO taśma/rurka termokurczliwa żółta 19 mm/1,5 m: na kabel o średnicy: min 4.64 mm - max 8.70 mm (do opisywania kabli)	szt.	5x25	71701180582	120,69 zł	171,99 zł
1805443	RHINO taśma/rurka termokurczliwa biała 24 mm	szt.	5x25	71701059987	135,78 zł	193,99 zł
1805444	RHINO taśma/rurka termokurczliwa żółta 24 mm	szt.	5x25	71701059994	135,78 zł	193,99 zł
18488	RHINO taśma nylonowa elastyczna - biała 12 mm (do opisu kabli i przewodów)	szt.	5x25	71701184887	69,54 zł	99,29 zł
18490	RHINO taśma nylonowa elastyczna - żółta 12 mm (do opisu kabli i przewodów)	szt.	5x25	71701184900	69,54 zł	99,29 zł
18489	RHINO taśma nylonowa elastyczna - biała 19 mm (do opisu kabli i przewodów)	szt.	5x25	71701184894	77,58 zł	110,99 zł
18491	RHINO taśma nylonowa elastyczna - żółta 19 mm (do opisu kabli i przewodów)	szt.	5x100	71701184917	77,58 zł	110,99 zł
1734524	RHINO taśma nylonowa elastyczna - biała 24 mm/3,5m (do opisu kabli i przewodów)	szt.	1x5	71701121868	81,89 zł	116,99 zł
1734525	RHINO taśma nylonowa elastyczna - żółta 24 mm/3,5m (do opisu kabli i przewodów)	szt.	1x5	71701202420	81,89 zł	116,99 zł
1734821	Taśma samolaminująca 24 mm/5,5 m	szt.	1x5	71701202437	81,89 zł	116,99 zł

DYMO[®]

Rhino[™] 1011



IND



Rozwój nowatorskich rozwiązań, który zaczął się 40 lat temu i trwa do dziś.

- Wyłaczarka Rhino M1011 wyłacza etykiety ze stali nierdzewnej oraz aluminium
 - z klejem lub bez
 - odporne na ekstremalne warunki pogodowe, temperatury, chemikalia oraz działanie promieni UV
- Ta solidna i wytrzymała wyłaczarka jest wyposażona w dźwignię do cięcia etykiet (wycina zaokrąglone krawędzie), dziurkacz i mechanizm do tworzenia opasek zaciskowych, miarkę do mierzenia odległości przed i po tłoczonych znakach, i wiele innych udogodnień



Zawartość zestawu:

- Wyłaczarkę Rhino M1011 z poziomym kółkiem tłoczącym (4,775 mm) oraz kółkiem z odwróconymi znakami
- Rolkę nieprzylepnej taśmy aluminiowej 12 mm x 3,65 m
- Rolkę nieprzylepnej taśmy ze stali nierdzewnej 12 mm x 4,80 m
- Twardy futerał

ETYKIETY DO WYŁĄCZANIA Rhino[™]

12 mm

Kod	Opis	Długość	Kolor
S0720160	Nieprzylepna, aluminium 12 mm	4,80 m	Aluminium
S0720170	Nieprzylepna, stal nierdzewna 12 mm	6,40 m	Nierdzewna stal
S0720180	Aluminium z warstwą klejącą 12 mm	3,65 m	Aluminium

Funkcje i cechy wyłaczarki Dymo

Obsługuje taśmy ze stali nierdzewnej oraz aluminium o szer. 12 mm

Zintegrowany dziurkacz pozwala na tworzenie zawieszanych, nakręcanych lub nabijanych etykiet

Zintegrowany mechanizm do tworzenia opasek zaciskowych do oznaczania kabli

Zintegrowana miarka pozwala dokładnie mierzyć odległości przed i po tłoczonych znakach

Łatwa w obsłudze dźwignia do cięcia upraszcza cięcie stalowych etykiet. Wycina lekko zaokrąglone krawędzie

Drukuje etykiety w odbiciu lustrzanym za pomocą kółka tłoczącego z odwróconymi znakami

Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021netto PLN	Cena RRP 2021netto PLN
S0720090	Wyłaczarka Dymo M1011	szt.	1x50	5411313011105	1 313,60 zł	1 459,99 zł

TAŚMY SPECJALISTYCZNE RHINO DO WYŁĄCZARKI M1014

Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021netto PLN	Cena RRP 2021netto PLN
31000	Taśma aluminiowa bez kleju 12 mm x 4.80 m, srebrna	szt.	10	5411313310000	24.20 zł	34.59 zł
35800	Taśma aluminiowa samoprzylepna 12 mm x 3.65 m, srebrna	szt.	10	5411313358002	35.19 zł	50.29 zł
32500	Taśma stal nierdzewna bez kleju 12 mm x 6.40, srebrna	szt.	10	5411313325004	34.91 zł	49.89 zł



071701056214



DYMO

DYMO[®]

XTL[™] 300



IND

Ręczna przemysłowa drukarka etykiet (24 mm) podłączana do komputera.

- Realistyczny podgląd wydruku na ekranie i kolorowy wyświetlacz pokazuje dokładnie, jak etykiety będą wyglądać w rzeczywistości po naklejeniu na kable, rury, panele i inne przedmioty
- Wbudowane aplikacje ułatwiają rozpoczęcie pracy z ekranu głównego
- Fabrycznie załadowane szablony pozwalają tworzyć etykiety 3 razy szybciej i gwarantując oszczędność czasu dzięki doskonałemu formatowaniu
- Zaprogramowane układy dla ponad 100 modeli paneli krosowniczych eliminują potrzebę zgadywania wielkości i rozkładu etykiet
- Druk wytrzymałych etykiet o szerokości od 6 mm do 24 mm, w tym etykiet na ciągłej taśmie, laminowanych opaskach na kable/przewody, etykiet na koszulkach termokurczliwych i etykiet wymiarowych
- Maksymalizacja obszaru zadruku zmniejsza ilość odpadów
- Łatwe przenoszenie etykiet pomiędzy oprogramowaniem DYMO ID i drukarką XTL 300 podłączoną do komputera w celu edycji i drukowania etykiet
- Odporne na uderzenia gumowe osłony i wycieralna klawiatura wytrzymują pracę w trudnych warunkach



Zawartość zestawu XTL 300:

- Drukarka etykiet DYMO XTL 300
- Wkład z winylowymi etykietami uniwersalnymi, (czarny druk na białym) 24 mm x 7 m
- Zasilacz sieciowy
- Kabel USB
- Akumulator litowo-polimerowy
- Pasek
- Instrukcja szybkiego startu
- Przewodnik pobierania oprogramowania



Zawartość zestawu walizkowego XTL 300 (zawiera wszystkie potrzebne elementy oraz dodatkowo poniższe elementy):

- Futerał transportowy
- Laminowane opaski na przewody/kable (wkład), czarny druk na białym, 21 mm x 39 mm



Krótki przegląd danych technicznych

Wymiary jednostki (wys. x szer. x długość)	68,58 x 119,38 x 264,16 mm
Waga (bez akumulatora)	1,13 kg
Możliwość podłączenia do komputera	Tak, przy użyciu kabla USB
Obsługiwane rozmiary etykiet	6, 9, 12, 19, 24 mm
Platforma taśm	XTL
Rozdzielczość	300 dpi
System druku	Termotransfer
Kody kreskowe	Code 128 (Auto), Code 39, Code 39 Mod 43, EAN 8, EAN 13, UPC-A, Codabar, PDF-417, kod QR
Typ gilotyny	Ręczna, wymienna
Zasilanie	Akumulator litowo-polimerowy lub zasilacz
Pamięć	40 MB
Zgodność	Windows [®] 7 lub nowszy
Zasilacz	Tak
Obsługa sieci	Nie
Gwarancja	Ograniczona, 3 lata + 1 rok

Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
1873488	DYMO Drukarka etykiet XTL 300 24 mm w zestawie walizkowym, klawiatura QWERTY, 220V	szt.	3	3501178734881	1 278,15 zł	1 419,99 zł

DYMO[®]

XTL[™] 500



IND

Przemysłowa drukarka etykiet (54 mm) z ekranem dotykowym podłączana do komputera.

- Realistyczny podgląd wydruku na ekranie i kolorowy wyświetlacz pokazuje dokładnie, jak etykiety będą wyglądać w rzeczywistości po naklejeniu na kable, rury, panele i inne przedmioty
- Wbudowane aplikacje ułatwiają rozpoczęcie pracy z ekranu głównego
- Ekran dotykowy ułatwia i przyspiesza tworzenie etykiet
- Fabrycznie załadowane szablony pozwalają tworzyć etykiety 3 razy szybciej i gwarantując oszczędność czasu dzięki doskonałemu formatowaniu
- Druk wytrzymałych etykiet o szerokości od 6 mm do 54 mm, w tym etykiet na ciągłej taśmie, laminowanych opaskach na kable/przewody, etykiet na koszulkach termokurczliwych i etykiet wymiarowych
- Maksymalizacja obszaru zadruku zmniejsza ilość odpadów
- Zaprogramowane układy dla ponad 100 modeli paneli krosowniczych eliminują potrzebę zgadywania wielkości i rozkładu etykiet
- Łatwe przenoszenie etykiet pomiędzy oprogramowaniem DYMO ID i drukarką XTL[™] 500 podłączoną do komputera w celu edycji i drukowania etykiet
- Wbudowana funkcja automatycznego cięcia gwarantuje wysoką wydajność
- Odporne na uderzenia gumowe osłony i wycieralna klawiatura wytrzymują pracę w trudnych warunkach
- Konfigurowane ustawienia drukarki eliminują niepotrzebne menu i czynności
- Wskaźnik ekranowy automatycznie wykrywa i wyświetla załadowaną etykietę



Zawartość zestawu walizkowego XTL 500:

- Drukarka etykiet DYMO XTL 500
- Wkład z winylowymi etykietami uniwersalnymi, (czarny druk na białym) 54 mm x 7 m
- Laminowane opaski na przewody/kable czarne na białym, 38 mm x 39 mm
- Futerał transportowy
- Zasilacz sieciowy
- Kabel USB
- Akumulator litowo-polimerowy
- Instrukcja szybkiego startu
- Karta do pobrania oprogramowania



Krótki przegląd danych technicznych

Wymiary jednostki (wys. x szer. x długość)	121,92 x 160,02 x 269,24 mm
Waga (bez akumulatora)	1,99 kg
Możliwość podłączenia do komputera	Tak, przy użyciu kabla USB
Obsługiwane rozmiary etykiet	6, 9, 12, 19, 24, 38, 51 mm
Platforma taśm	XTL
Rozdzielczość	300 dpi
System druku	Termotransfer
Szybkość drukowania (średnia)	28 mm/s
Kody kreskowe	Code 128 (Auto), Code 39, Code 39 Mod 43, EAN 8, EAN 13, UPC-A, Codabar, PDF-417, kod QR
Typ gilotyny	Automatyczna, wymienna
Zasilanie	Akumulator litowo-polimerowy lub zasilacz
Pamięć	40 MB
Zgodność	Windows [®] 7 lub nowszy
Zasilacz	Tak
Gwarancja	Ograniczona, 3 lata + 1 rok
Obsługa sieci	Nie
Kraj pochodzenia	Chiny

Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
1873489	DYMO Drukarka etykiet XTL 500 54 mm w zestawie walizkowym, klawiatura QWERTY, 220V	szt.	2	3501178734898	2129,95 zł	2366,99 zł

Obsługiwane etykiety

Uniwersalne etykiety winylowe

- Odporne na wilgoć, substancje chemiczne i promieniowanie UV, dzięki czemu świetnie sprawdzają się zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz
- Szeroka gama kolorów spełniających standardy OSHA, ANSI i ISO zwiększa bezpieczeństwo i ulepsza komunikację w miejscu pracy
- Oznaczone certyfikatem UL jako element składowy UL 969
- Zgodność z RoHS
- Wartość znamionowa temperatury: od -40°C do 60°C

Elastyczne opaski na kable

- Elastyczny nylon zapewniający ściśle przyleganie pozwala na etykietowanie przewodów, kabli i obłych powierzchni
- Odporny na rozdarcie materiał nie ulega uszkodzeniu podczas przeciągania przez niewielkie otwory czy rurki
- Oznaczone certyfikatem UL jako element składowy UL 969
- Zgodność z RoHS
- Wartość znamionowa temperatury: od -40°C do 60°C

Laminowane opaski na przewody i kable

- Wymiarowe opaski na kable/przewody z laminowaną osłoną chronią zadrukowane obszary przed działaniem olejów, substancji chemicznych, wilgoci, a także przed ścieraniem i blaknięciem
- Dostępne w postaci arkuszy, gdy wymagana jest duża ilość etykiet
- Oznaczone certyfikatem UL jako element składowy UL 969
- Wartość znamionowa temperatury: od -40°C do 60°C

Trwałe na powierzchnie płaskie

- Do etykietowania płaskich powierzchni, błyszczące wykończenie nadaje profesjonalny wygląd
- Oznaczone certyfikatem UL jako element składowy UL 969
- Wartość znamionowa temperatury: od -40°C do 60°C
- Zgodność z RoHS

Rurki termokurczliwe (ciągłe)

- Rurki termokurczliwe tworzą podczas kurczenia izolację zapewniającą bezpieczne dopasowanie do przewodów i kabli przy współczynniku obkurczania 3:1
- Spełniają wymogi standardów MIL-M-81531, MIL-STD- 202G, SAE-DTL- 23053/5 (klasa 1 & 3)
- Oznaczone certyfikatem UL jako element składowy UL 224
- Zgodność z RoHS
- Wartość znamionowa temperatury: Maks. 125°C

Etykiety wymiarowe

- Doskonałe do etykietowania powierzchni płaskich, w tym kodów kreskowych, osłon, półek, koszy, belek i innych elementów
- Wymiarowe etykiety umożliwiają zwiększając produktywność druk seryjny
- Oznaczone certyfikatem UL jako element składowy UL 969
- Wartość znamionowa temperatury: od -40°C do 60°C

Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021netto PLN	Cena RRP 2021netto PLN
EKSPLOATACJA						
1868704	DYMO XTL 250 szt. laminowanych opasek na kable i przewody (21 mm x 21 mm), Czarny na białym	szt.	6	71701000668	125,00 zł	178,99 zł
1868705	DYMO XTL 150 szt. Laminowanych opasek na kable i przewody (21 mm x 39 mm), Czarny na białym	szt.	6	71701000675	74,71 zł	106,99 zł
1868706	DYMO XTL 75 szt. Laminowanych opasek na kable i przewody (21 mm x 102 mm), Czarny na białym	szt.	6	71701000682	133,62 zł	190,99 zł
1868707	DYMO XTL 250 szt. Laminowanych opasek na kable i przewody (38 mm x 21 mm), Czarny na białym	szt.	3	71701000699	155,89 zł	222,99 zł
1868708	DYMO XTL 150 szt. Laminowanych opasek na kable i przewody (38 mm x 39 mm), Czarny na białym	szt.	3	71701000705	103,45 zł	147,99 zł
1868709	DYMO XTL 75 szt. Laminowanych opasek na kable i przewody (38 mm x 10 mm)	szt.	3	71701000712	149,43 zł	212,99 zł
1868717	DYMO XTL 81 szt. Wymiarowych rurek termokurczliwych (6 mm x 34 mm) o długości 34 mm na kabel o średnicy min. 1.18 mm - max 3.8 mm, Czarny na białym	szt.	3	71701000798	188,22 zł	268,99 zł

XTL™

Materiały eksploatacyjne

Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
EKSPLOATACJA						
1868718	DYMO XTL 65 szt. Wymiarowych rurek termokurczliwych (12 mm x 34 mm) o długości 34 mm na kabel o średnicy min. 2.6 mm - max 7.6 mm, Czarny na białym	szt.	3	71701000804	174,57 zł	248,99 zł
1868735	DYMO XTL taśma poliestrowa trwała (6 mm), Czarna na białym 9,1m długości	szt.	6	71701001146	104,88 zł	149,99 zł
1868736	DYMO XTL taśma poliestrowa trwała (9 mm), Czarna na białym 9,1 m długości	szt.	6	71701001153	120,69 zł	171,99 zł
1868737	DYMO XTL taśma poliestrowa trwała (12 mm), Czarna na białym 9,1 m długości	szt.	6	71701001160	140,81 zł	200,99 zł
1868739	DYMO XTL taśma poliestrowa trwała (9 mm), Czarna na przezroczystym 9,1 m długości	szt.	6	71701001184	120,69 zł	171,99 zł
1868741	DYMO XTL taśma winylowa trwała (12 mm), Czarna na przezroczystym 7 m długości	szt.	6	71701001207	107,04 zł	152,99 zł
1868743	DYMO XTL taśma winylowa trwała (24 mm), Czarna na przezroczystym 7 m długości	szt.	6	71701001221	163,08 zł	232,99 zł
1868745	DYMO XTL taśma winylowa trwała (54 mm), Czarna na przezroczystym 7 m długości	szt.	3	71701001245	211,93 zł	302,99 zł
1868751	DYMO XTL taśma winylowa trwała (12 mm), Czarna na białym 7 m długości	szt.	6	71701001306	107,04 zł	152,99 zł
1868752	DYMO XTL taśma winylowa trwała (19 mm), Czarna na białym 7 m długości	szt.	6	71701001313	119,25 zł	169,99 zł
1868753	DYMO XTL taśma winylowa trwała (24 mm), Czarna na białym 7 m długości	szt.	6	71701001320	163,08 zł	232,99 zł
1868754	DYMO XTL taśma winylowa trwała (41 mm), Czarna na białym 7 m długości	szt.	3	71701001337	159,49 zł	227,99 zł
1868755	DYMO XTL taśma winylowa trwała (54 mm), Czarna na białym 7 m długości	szt.	3	71701001344	211,93 zł	302,99 zł
1868761	DYMO XTL taśma winylowa trwała (12 mm), Białe na czerwonym 7 m długości	szt.	6	71701001405	107,04 zł	152,99 zł
1868763	DYMO DYMOXTL taśma winylowa trwała (24 mm), Białe na czerwonym 7 m długości	szt.	6	71701001429	163,08 zł	232,99 zł
1868765	DYMO XTL taśma winylowa trwała (54 mm), Białe na czerwonym 7 m długości	szt.	3	71701001443	211,93 zł	302,99 zł
1868771	DYMO XTL taśma winylowa trwała (12 mm), Czarna na żółtym 7 m długości	szt.	6	71701001504	107,04 zł	152,99 zł
1868772	DYMO XTL taśma winylowa trwała (19 mm), Czarna na żółtym 7 m długości	szt.	6	71701001511	119,25 zł	169,99 zł
1868773	DYMO XTL taśma winylowa trwała (24 mm), Czarna na żółtym 7 m długości	szt.	6	71701001528	163,08 zł	232,99 zł
1868774	DYMO XTL taśma winylowa trwała (41 mm), Czarna na żółtym 7 m długości	szt.	3	71701001535	159,49 zł	227,99 zł
1868775	DYMO XTL taśma winylowa trwała (54 mm), Czarna na żółtym 7 m długości	szt.	3	71701001542	211,93 zł	302,99 zł
1868778	DYMO XTL taśma winylowa trwała (24 mm), Białe na niebieskim 7 m długości	szt.	6	71701001573	163,08 zł	232,99 zł
1868780	DYMO XTL taśma winylowa trwała (54 mm), Białe na niebieskim 7 m długości	szt.	6	71701001597	211,93 zł	302,99 zł
1868796	DYMO XTL taśma winylowa trwała (12 mm), Białe na czarnym 7 m długości	szt.	6	71701001757	107,04 zł	152,99 zł
1868798	DYMO XTL taśma winylowa trwała (24 mm), Białe na czarnym 7 m długości	szt.	6	71701001771	163,08 zł	232,99 zł
1868806	DYMO XTL taśma nylonowa elastyczna (12 mm), Czarna na białym 5,5 m długości	szt.	6	71701001856	78,30 zł	111,99 zł
1868807	DYMO XTL taśma nylonowa elastyczna (19 mm), Czarna na białym 5,5 m długości	szt.	6	71701001863	101,29 zł	144,99 zł
1868808	DYMO XTL taśma nylonowa elastyczna (24 mm), Czarna na białym 5,5 m długości	szt.	6	71701001870	120,69 zł	171,99 zł

XTL™

Materiały eksploatacyjne

Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
EKSPLLOATACJA						
1868809	DYMO XTL 2,7 m rurki termokurczliwej ciągłej (6 mm) na kabel o średnicy: Min. 1,18 mm – Max. 3,8 mm, Czarny na białym	szt.	6	71701001887	240,67 zł	343,99 zł
1868810	DYMO XTL 2,7 m rurki termokurczliwej ciągłej (12 mm) na kabel o średnicy: Min. 2,6 mm – Max. 7,6 mm, Czarny na białym	szt.	6	71701001894	274,44 zł	391,99 zł
1868811	DYMO XTL 2,7 m rurki termokurczliwej ciągłej (24 mm) na kabel o średnicy: Min. 5,1 mm – Max. 15,27 mm, Czarny na białym	szt.	6	71701001900	303,18 zł	432,99 zł
1868812	DYMO XTL 1,8 m rurki termokurczliwej ciągłej (54 mm) na kabel o średnicy: Min. 11,4 mm – Max. 34,2 mm, Czarny na białym	szt.	6	71701001917	285,22 zł	406,99 zł

Kod	Nazwa produktu	Jednostka sprzedaży	Jednostka opakowania	EAN	Cena TRADE 2021 netto PLN	Cena RRP 2021 netto PLN
AKCESORIA						
1888648	DYMO Zasilacz do drukarki XTL 300 220V	szt.	1	3501178886481	100,75 zł	111,99 zł
1888634	DYMO wymienny nóż tnący do drukarki XTL 300	szt.	1	71701002112	60,45 zł	67,19 zł
1814308	DYMO Zestaw akumulatorowy do XTL 300 Li-Ion	szt.	1	71701003751	100,75 zł	111,99 zł
1888662	DYMO Zasilacz do drukarki XTL 500 220V	szt.	1	3501178886627	133,41 zł	147,99 zł
1888637	DYMO wymienny nóż tnący do drukarki XTL 500	szt.	1	71701002143	76,77 zł	85,29 zł
1888636	DYMO Litowo-polimerowy zestaw akumulatorowy do drukarki XTL 500	szt.	1	71701002136	153,93 zł	170,99 zł