



LF300G

Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm gG 0,5A 500VAC

Specyfikacja techniczna

Charakterystyka elektryczna

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I _{cn}	120 kA
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	500 V
Typ napięcia zasilającego	AC

Prąd

Prąd znamionowy I _n	0.5 A
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny I _{cu} dla ETIM (PN-EN 60947-2)	120 kA

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gG
Wielkość wkładki bezpiecznikowej	10.3 x 38

Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM)	50 do 60 Hz
--------------------------------	-------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1.43 W
--	--------

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------