

SKINDICHT® MA-M/PG

SKINDICHT® MA-M/PG, 转换器, 允许在公制螺纹中使用 PG 制零件



坚固



抗机械应力

优势

允许在公制螺纹上连接 PG 制零件

应用范围

转换器, 从公制外螺纹转换至 PG 内螺纹
机械设备
设备
罩壳

产品结构

公制连接螺纹, 符合 DIN EN 60423
基于技术信息 DIN IEC 62444

技术参数

分类 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 类别描述: 电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Cable screw gland

按客户需求提供:

带 O 形圈

材料:

镀镍黄铜

温度范围:

-60°C 至 +200°C

SKINDICHT® MA-M/PG

备注

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



SKINDICHT® MA-M/PG

物料编号	外螺纹, M1	内螺纹, PG/NPT
SKINDICHT® MA-M / PG		
52104200	16 x 1.5	7
52104210	20 x 1.5	9
52104220	25 x 1.5	11
52104230	25 x 1.5	13.5
52104240	25 x 1.5	16
52104250	32 x 1.5	16
52104260	32 x 1.5	21
52104270	40 x 1.5	21
52104280	50 x 1.5	29
52104290	63 x 1.5	36
52104300	63 x 1.5	42

Last Update (31.03.2018)

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16