

## SKINDICHT® SM

SKINDICHT® SM, controdadi per custodie con pareti sottili con fori passanti per il fissaggio di pressacavi



### Applicazione

In tutti i casi in cui il pressacavo deve essere controbloccato o le pareti sottili della custodia ammettono solo fori passanti.

### Costruzione

Filettatura di raccordo PG

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

Descrizione classe ETIM 5.0 : Controdado per pressacavo

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000940

ETIM 6.0 Class-Description: Controdado per pressacavo

Materiale:

Ottone, nichelato

Campo di temperatura:

da -60°C a +200°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINDICHT® SM**

| Codice articolo | Descrizione articolo / dimensioni | Altezza mm | Misura della chiave SW mm | Dimensione angolo lontano |
|-----------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| SKINDICHT® SM   |                                   |            |                           |                           |
| 52003490        | PG 7                              | 2,8        | 15                        | 16,6                      |
| 52003500        | PG 9                              | 2,8        | 18                        | 20                        |
| 52003510        | PG 11                             | 3          | 21                        | 23,5                      |
| 52003520        | PG 13,5                           | 3          | 23                        | 25,5                      |
| 52003530        | PG 16                             | 3          | 26                        | 29                        |
| 52003540        | PG 21                             | 3,5        | 32                        | 35,5                      |
| 52003550        | PG 29                             | 3,5        | 41                        | 45                        |
| 52003560        | PG 36                             | 5          | 51                        | 56                        |
| 52003570        | SM 42                             | 5          | 60                        | 65                        |
| 52003580        | PG 48                             | 5,5        | 64                        | 69                        |

Ultimo aggiornamento (25.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16