

SKINDICHT® KU-M

SKINDICHT® KU-M, redukce vyztužené skelnými vlákny z polyamidu pro velkou mechanickou stabilitu, s metrickým přípojemným závitem



Konektor se standardním pouzdem



Nároky na prostor



Montážní čas

Výhody

Umožňuje používat kabelové vývodky, jejichž vnější přípojemný závit je menší než závitový otvor, který je k dispozici

Oblasti použití

Stroje

Přístroje/aparáty

Pouzdra

Konstrukce

Metrický přípojemný závit dle DIN EN 60423

Základní technické informace viz DIN IEC 62444

SKINDICHT® KU-M**Technická data**

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Barva:

RAL 7035 světle šedá

Materiál:

Polyamid zpevněný skelnými vlákny

Teplotní rozsah:

-40 °C až +100 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou базové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**LAPP GROUP**

INFORMACE O VÝROBKU

SKINDICHT® KU-M

Číslo výrobku	Vnější závit M1	Vnitřní závit M2	OK mm
SKINDICHT® KU-M			
52104505	16 x 1.5	12 x 1.5	22
52104470	20 x 1.5	12 x 1.5	24
52104504	20 x 1.5	16 x 1.5	24
52104472	25 x 1.5	12 x 1.5	29
52104473	25 x 1.5	16 x 1.5	29
52104474	25 x 1.5	20 x 1.5	29
52104475	32 x 1.5	12 x 1.5	36
52104476	32 x 1.5	16 x 1.5	36
52104477	32 x 1.5	20 x 1.5	36
52104478	32 x 1.5	25 x 1.5	36
52104479	40 x 1.5	16 x 1.5	46
52104480	40 x 1.5	20 x 1.5	46
52104481	40 x 1.5	25 x 1.5	46
52104482	40 x 1.5	32 x 1.5	46
52104483	50 x 1.5	20 x 1.5	55
52104484	50 x 1.5	25 x 1.5	55
52104485	50 x 1.5	32 x 1.5	55
52104486	50 x 1.5	40 x 1.5	55
52104487	63 x 1.5	25 x 1.5	68
52104488	63 x 1.5	32 x 1.5	68
52104489	63 x 1.5	40 x 1.5	68
52104469	63 x 1.5	50 x 1.5	68

Poslední změny (29.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16