
SKINDICHT® RWV-M

SKINDICHT® RWV-M，防腐蚀，公制塑料/金属直角型夹套，通过带锯齿的密封圈密封





耐温

带有标准罩壳的连接器

有空间需求

耐腐蚀

优势
应力缓释
通过可剥离密封圈密封
耐腐蚀
减少安装高度
耐海水

应用范围
弯曲夹套，用于电缆布线方向必须和罩壁平行的场合。
电机制造
机械和设备制造
设备安装工程
运用于声光领域

产品结构
公制连接螺纹，符合 DIN EN 60423
基于技术信息 DIN IEC 62444

Last Update (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - 保留技术性变更
产品管理 http://lappchina.lappgroup.com
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® RWV-M

注意
请配套使用SKINDICHT® SM-M 埋头螺母

技术参数

分类 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 类别描述：电缆螺纹夹套
分类 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Cable screw gland
材料:	套体：锌模浇铸，镀镍 压缩螺丝/六边形螺母：镀镍黄铜 锯齿状密封圈：CR / NBR O 型圈：NBR
防护等级:	IP 55
温度范围:	-20 °C 至 +100 °C

备注
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

LAPP GROUP

SKINDICHT® RWV-M

产品信息

物料编号	物料描述 / 尺寸	夹紧范围 ØF mm	L	SW1	Ø A1	SW2	Ø A2	Ø G	高度 mm	总长度 C mm	螺纹长度 D mm	SW3
SKINDICHT® RWV-M												
52107800	M 12 x 1,5	5	20.5	14	16	12	13.2	8	5	26.1	11.5	17
52107810	M 16 x 1,5	9 - 3	23.5	18	20	16	17.6	12	5	28.6	11.5	22
52107820	M 20 x 1,5	13 - 4	28.5	22	24	20	22.2	15	5	35.1	12.5	27
52107830	M 25 x 1,5	17.5 - 8.5	31	27	29	25	27.5	20	5	38.1	13.5	32
52107840	M 32 x 1,5	25 - 16	33	34	36	32	35.2	27	5	44.6	13.5	41
52107850	M 40 x 1,5	32 - 23	43	42	45	40	43.5	35	5	53.1	15.5	46

Last Update (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - 保留技术性变更
产品管理 http://lappchina.lappgroup.com
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16