

Pílový kotúč HW/CT 160x20, 54 FZ/TZ 8° (628073000)

Obj. číslo 628073000

EAN 4007430176400



Ilustračné zobrazenie

- Univerzálne použitie pri náročných materiáloch
- Pri najvyšších nárokoch na kvalitu rezu, napr. laminát, tenké plastové, hliníkové, medené, mosadzné profily
- Ideálne vhodné pre mnohé použitia vo výstavbe interiéru
- Perfektné výsledky rezania aj pri priečných rezoch v plnom dreve, surových, vrstvených alebo dyhovaných drevotrieskových doskách, MDF
- Je potrebný veľmi vysoký výkon kotúčovej píly
- Mimoriadne dlhá životnosť vďaka najlepšej kvalite spekaného karbidu a jemne brúseným zubom
- Presné, nehučné rezy s minimom vibrácií vďaka laserovaným rozširujúcim slotom (a čiastočným laserovým ornamentom), ako aj laserovaným kmeňovým listom z najkvalitnejšej ocele

Technické údaje

Parametre

Priemer x Šírka rezu x Vrtanie	160 x 2.2 x 20 mm
Materiál	HW/CT
Počet zubov	54
Tvar zubov	FZ/TZ
Hrúbka kmeňa pílového kotúča	1.4 mm
Pracovný uhol čela	8°
Vhodné pre	KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS