SILVYN® SCH

SILVYN® SCH - brides de câble



Décharge de traction optimale

Avantages
Assure la résistance à la traction
Serrage de différentes dimensions de tubes avec une seule attache

Applications
Combiné avec :
SILVYN® SSV-M/SSVZ-M
SILVYN® SSV/SSV-Z

Particularités
Plage de serrage variable

Constitution du produit
Bague en acier galvanisé
Entraînement par vis sans fin

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM Classe 5.0 - ID : EC000127 ETIM Classe 5.0 - Description : Clip de fixation
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC000127 ETIM 6.0 Classe-Description : Fixation rapide
Matériau:	Acier galvanisé

Remarque
Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Dernière mise à jour (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP GROUP

INFORMATION PRODUIT

SILVYN® SCH

Numéro d'article	Designation article	Plage en mm	Compatible avec SILVYN® SI/SP/SP-PU
SILVYN® SCH			
52003130	10 - 16 S	10.0 - 16.0	10 x 14 / 11 x 14
52003140	12 - 20 S	12.0 - 20.0	12 x 16 / 13 x 16 / 14 x 18
52003160	16 - 25 S	16.0 - 25.0	16 x 20 / 18 x 22 / 18 x 23
52003170	20 - 32 S	20.0 - 32.0	22 x 27
52009050	25 - 40 S	25.0 - 40.0	30 x 36 / 23 x 28
52009061	35 - 50 S	35.0 - 50.0	32 x 38 / 38 x 44
52009040	40 - 60 S	40.0 - 60.0	45 x 51 / 50 x 56

Dernière mise à jour (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Gestion des produits http://lappfrance.lappgroup.com
Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03.16